

★ 产品特点：转动灵活，耐用，省力

■ 法兰孔型

①代号	M材质		
	主体	S表面处理	主球
IASG	40Cr	镀铬	SUJ2
IANG			POM

IASG/IANG
法兰孔型

视角标准：第一视角



①代号 - ②主球直径d
IASG - d38.1

型号		D	D1	C	E	F	G	H	容许载重 (KG)	自重 g
①代号	②主球直径d									
IASG IANG	15.875	54	33	4.5	45	5	4.2	22	60	180
	19.05	67	40	6.5	55	5.5	5	26	90	220
	25.4	72	45	7	58	6.5	6	32	180	320
	38.1	95	60	12	80	8.5	7	47	250	810
	45	127	80	15	102	11	8	57	380	1800
	50.8	145	89	17	114	13	10	63	500	2300
	60	157	96	15.5	126	13	12	78	1200	5000

★ 产品特点：转动灵活，耐用，三孔重载型

■ 三孔固定重载型

①代号	M材质		
	主体	S表面处理	主球
ISSG	40Cr	镀铬	SUJ2
ISNG			POM

ISSG/ISNG
三孔固定重载型

视角标准：第一视角



①代号 - ②主球直径d
ISSG - d38.1

型号		D	D1	C	E	F	G	H	I	载重 KG	自重 g		
①代号	②主球直径d												
ISSG ISNG	22.22	60		54	45	35	4	3	26	5	150	850	
	25.4	70	-0.1 -0.2	64	54	40	7	4	31	6	180	900	
	38.1	95		75	75	60	±0.03	13	5	42	8	300	2300
	50.8	107		86	86	70		10	5	50	10	700	5500
	76	158		128	128	105		15	7.5	84	12	1500	8500

E3
万向球