

SEGMENT D'ARRET POUR ARBRE ET ALESAGE

Modèle 87800CIRCEXTINT

A 8 40PCS	A 12 40PCS	A 15 35PCS	A 17 35PCS	A 20 30PCS	A 25 30PCS
A 28 15PCS		A 30 15PCS		A 36 10PCS	A 40 10PCS
J 12 40PCS	J 15 40PCS	J 18 35PCS	J 20 35PCS	J 25 30PCS	J 26 30PCS
J 30 20PCS		J 35 15PCS		J 36 10PCS	J 40 10PCS

A=d pour DIN 471

J=d pour DIN 472