

进口低重心脚轮

日式顶板·平底活动型 / 美式顶板·固定型 - 重载型



■日式顶板·平底活动型 - 重载型

进口产品		①代号	支架				轮部			
			类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式	底板标准	③代号	M 材质	颜色
		HQ-CVLBQX	平底活动型	Q235A	镀锌	-	日式	NT	MC 尼龙	蓝色
NW	尼龙(导电性)	黑色								
JA	苯酚									

订购规格示例
 ①代号 - ②D - ③轮部代号
 HQ-CVLBQX - D50 - NT

HQ-CVLBQX
无刹

视角标准：第一视角

型号		③轮部代号	H	W	t	R	A	C	F	G	d	容许载荷 (kg)			参考重量 (kg)		
①代号	②D											NT/NW	JA	NT	NW	JA	
HQ-CVLBQX	50	NT	74	38	2	42	84	84	64	64	8.5	400	400	0.58	0.59	0.59	
	65	NW	89	48		52	100	100	78	78	10.5	600	500	1.05	1.05	1.07	
	75	JA	99			57							700	600	1.08	1.12	1.14



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

■美式顶板·固定型 - 重载型

进口产品		①代号	支架				轮部			
			类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式	底板标准	③代号	M 材质	颜色
		HQ-CVLBGXB	固定型	Q235A	镀锌	-	美式	UL	聚氨酯	自然色
NL	MC 尼龙	白色								
NK	尼龙	黑色								

订购规格示例
 ①代号 - ②D - ③轮部代号
 HQ-CVLBGXB - D60 - UL

HQ-CVLBGXB
无刹

视角标准：第一视角

型号		③轮部代号	H	W	A	C	F	G	d	容许载荷 (kg)			参考重量 (kg)		
①代号	②D									UL	NL	NK	UL	NL	NK
HQ-CVLBGXB	60	UL	87	48	105	80	86	61	9	400	600	500	1.20	1.10	1.10
	70	NL NK	97							500	700	600	1.30	1.20	1.20



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

G3
脚
轮