

■多层警示灯

①代号	类型	灯体材料
LECE	多层警示灯	尼龙制成

性能参数	
IP等级	20
管径	64
寿命	50000h
工作温度	-22°C ~ +55°C
光束角	360°

视角标准：第一视角



①代号 - ②颜色层数 - ③安装方式 - ④功能 - ⑤接线方式
LECE - 3 - D - F - E

■智能三色警示灯

①代号	类型	灯体材料
LECS	智能三色警示灯	ABS

性能参数	
防护等级	IP43
灯罩直径	φ58.3
发光角度	单灯120°出光，整灯360°可视
功率	单色0.7~2.0W总功率小于6W
灯具寿命	50000h
运行温度	-20°C ~ -45°C
运行湿度	10~90%

视角标准：第一视角

⚠ 此款产品可配置MES系统，
下单默认不带MES智能系统，如需装配，请另外咨询。



①代号 - ②颜色层数 - ③功能
LECS - 3 - F



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询