


SPJ系列

真空吸盘+安装支杆

产品结构

- ◇ 产品由替换吸盘和安装支杆组成
- ◇ 吸盘连接位置为插入式接头
- ◇ 真空口垂直方向宝塔接头连接，安装采用外螺纹螺母固定安装
- ◇ 真空口水平方向宝塔接头连接，安装采用内螺纹固定安装

在同一系列中，替换吸盘和安装支杆可以根据要求组合



型号规格

SPJ10N - L B6 - M4F

① ② ③ ④

① 吸盘型号	② 真空口方向	③ 接口类型	④ 安装规格	
SPJ10N	空白 - 垂直方向	B6 - 宝塔接头φ6软管	M4F - M4×0.7内螺纹	M8M - M8×1外螺纹
	L - 水平方向	R1 - Rc1/8内螺纹	M6F - M6×1内螺纹	M10M - M10×1外螺纹
			M8F - M8×1.25内螺纹	M16M - M16×1.5外螺纹

◇ 吸盘规格请参考样本323页。


选型规格

型号	真空口方向 垂直方向 - 宝塔接头	水平方向 - 宝塔接头
SPJ6□	SPJ6□-B6-M8M	SPJ6□-LB6-M4F
SPJ8□	SPJ8□-B6-M8M	SPJ8□-LB6-M4F
SPJ10□	SPJ10□-B6-M8M	SPJ10□-LB6-M4F
SPJ15□	SPJ15□-B6-M8M	SPJ15□-LB6-M4F
SPJ20□	SPJ20□-B6-M8M	SPJ20□-LB6-M4F
SPJ25□	SPJ25□-B6-M10M	SPJ25□-LB6-M6F
SPJ30□	SPJ30□-B6-M10M	SPJ30□-LB6-M6F
SPJ35□	SPJ35□-B6-M10M	SPJ35□-LB6-M6F
SPJ40□	SPJ40□-B6-M10M	SPJ40□-LB6-M6F
SPJ50□	SPJ50□-B6-M10M	SPJ50□-LB6-M6F
SPJ60□	SPJ60□-R1-M16M	SPJ60□-LR1-M8F
SPJ70□	SPJ70□-R1-M16M	SPJ70□-LR1-M8F
SPJ80□	SPJ80□-R1-M16M	SPJ80□-LR1-M8F


SPJ系列

真空吸盘+安装支杆

尺寸规格 (mm)




垂直方向 - 宝塔接头




垂直方向 - 宝塔接头

垂直方向 - 内螺纹连接



水平方向 - 宝塔接头



水平方向 - 宝塔接头

水平方向 - 内螺纹连接

型号/尺寸	D	H	Y
SPJ6□-B6-M8M	6	33	4.2
SPJ8□-B6-M8M	8	33	4
SPJ10□-B6-M8M	10	47.5	3
SPJ15□-B6-M8M	15	49	3.3
SPJ20□-B6-M8M	20	51	5.5

型号/尺寸	D	H	Y
SPJ25□-B6-M10M	25	63.5	6.5
SPJ30□-B6-M10M	30	66	7
SPJ35□-B6-M10M	35	66	7
SPJ40□-B6-M10M	40	66	7.2
SPJ50□-B6-M10M	50	68	9
SPJ60□-R1-M16M	60	62	8
SPJ70□-R1-M16M	70	63	9.5
SPJ80□-R1-M16M	80	63	9.5

型号/尺寸	D	H	Y
SPJ6□-LB6-M4F	6	31	4.2
SPJ8□-LB6-M4F	8	31	4
SPJ10□-LB6-M4F	10	31.5	3
SPJ15□-LB6-M4F	15	33	3.3
SPJ20□-LB6-M4F	20	35	5.5

型号/尺寸	D	H	Y
SPJ25□-LB6-M6F	25	47.5	6.5
SPJ30□-LB6-M6F	30	50	7
SPJ35□-LB6-M6F	35	50	7
SPJ40□-LB6-M6F	40	50	7.2
SPJ50□-LB6-M6F	50	52	9
SPJ60□-LR1-M8F	60	62	8
SPJ70□-LR1-M8F	70	63	9.5
SPJ80□-LR1-M8F	80	63	9.5

- SZ
- SP3
- SUF
- SAN
- SAO
- SOFA
- STP
- SFT
- SFA
- SBT
- SBL
- SBLP
- SBS
- SFP
- SBP
- SXP
- SGP
- SBOF
- STC
- SFF
- SOB
- SOF
- SOG
- SFM
- SOM
- SBF
- SDM
- SFU
- SFK
- SHT
- SDL
- SFG
- SFGT
- SFD
- SB
- SBA
- SF
- SU
- SP2F
- SPA
- SPD
- SPF
- SPC
- SPJ**
- SPU
- SH
- SHB
- SBB
- SOP
- SNP