

2 TEILIGE VERSCHRAUBUNG FCE-LFHB, IP 54, MESSING-VERNICKELT



Anaconda IP 54 Messing-vernickelte Verschraubungen für Multitite Typ FCE-LFHB.

Diese **Messing vernickelten** Anaconda Verschraubungen sind speziell entwickelt für Multitite Typ FCE-LFHB. Die 2-teilige Verschraubung ist leicht zu montieren und bietet gleichzeitig einen guten Korrosionsschutz bei kompakter Bauweise an.

Konstruktion : Messing vernickelte Verschraubung, bestehend aus 2 Teilen (Gehäuse und Hülse).

Material : Gehäuse und Hülse sind Messing-vernickelt.

Temperaturbereich : -55 °C bis 260 °C Dauertemperatur.

Schutzklasse : IP 54.


Farbe : Metallisch glänzend.



ISO gerade Verschraubung, feste Ausführung, Aussen- gewinde, Messing-vernickelt.



Gewinde	FCE-LFHB	Min. Innen	Abmessungen in mm					Standard	Artikel	Gewicht
			Durchm. mm	A	B	C	G			
M16 x 1,5	16	11,2	30	10	20	21	-	10	260.616.0	2,4
M20 x 1,5	16	11,2	30	10	22	21	-	10	260.617.0	2,8
M20 x 1,5	20	15,2	31	10	24	26	-	10	260.620.0	3,2
M25 x 1,5	25	19,2	37	12	30	30	-	5	260.625.0	5,7
M32 x 1,5	32	25,9	39	13	38	40	-	5	260.632.0	8,4



ISO gerade Verschraubung, drehbare Ausführung, Aussengewinde, Messing-vernickelt.



Gewinde	FCE-LFHB	Min. Innen	Abmessungen in mm					Standard	Artikel	Gewicht
			Durchm. mm	A	B	C	G			
M16 x 1,5	16	11,2	39	10	20	21	20	10	261.616.0	4,0
M20 x 1,5	16	11,2	39	10	20	21	22	10	261.617.0	4,4
M20 x 1,5	20	15,2	41	10	24	26	24	10	261.620.0	5,1
M25 x 1,5	25	19,2	48	12	30	30	30	5	261.625.0	9,1
M32 x 1,5	32	25,9	51	13	38	40	38	5	261.632.0	13,6

