

Klimamanagement

Vortex-Sortiment

Hoch-Temperatur Vortex Kühler | HT

IP 66 | TYPE 4X



Beschreibung:

Kompakter, zuverlässiger und kostengünstiger Weg Schränke zu kühlen und sauber zu halten. Durch komprimierte Luft wird ganz ohne bewegliche Teile kalte Luft erzeugt. Die einfache Montage durch eine Bohrung im Gehäuse ist besonders für bereits im Einsatz befindliche Schränke von Vorteil. Die HT Vortex Kühler kühlen bei 7 Bar Druck, die zugeführte Luft um 48°C herunter. Erhöhte Eingangstemperatur führt ebenso wie ein zu geringer zugeführter Luftdruck zu Kühlverlustleistung. Bei dauerhaftem Einsatz des Kühlers bleibt die Luftfeuchtigkeit innerhalb des Gehäuses bei 45% konstant, somit kondensiert kein Wasser im (abgedichteten) Gehäuse. Einsetzbar bis zu einer Außentemperatur von 93°C. Inkl. Schalldämpfer zur Reduzierung der Lautstärke.

Material:

Vortex Röhre und außenseitige Schale aus Edelstahl.

Schutzart:

Typenabhängig, bis IP 66 | TYPE 4X.

Zertifikate:

CE, cULus_Listed.

Verpackungseinheit:

Vortex Kühler mit Montagezubehör.



IP 66 | TYPE 4X

IP 66 | TYPE 4, Aluminium

H	Kühlleistung (W)	Luftstrom (l/min)	Lärmpegel (dB)	Schalldämpfer	Luftdruck-regulierungsventil	Durchmesser Ausschnitt für Installation	Lufteinlass	Artikelnr.
184	293	425	73	Ja	Ja	48	1/4"	HT4615
184	586	850	74	Ja	Ja	48	1/4"	HT4630
184	820	1133	78	Ja	Ja	48	1/4"	HT4640

IP 66 | TYPE 4X, Edelstahl

H	Kühlleistung (W)	Luftstrom (l/min)	Lärmpegel (dB)	Schalldämpfer	Luftdruck-regulierungsventil	Durchmesser Ausschnitt für Installation	Lufteinlass	Artikelnr.
184	293	425	73	Ja	Ja	48	1/4"	HT4615SS
184	586	850	74	Ja	Ja	48	1/4"	HT4630SS
184	820	1133	78	Ja	Ja	48	1/4"	HT4640SS

Übersicht Abmessungen | HT

