

Klimamanagement

Sortiment Heizung und Kondensationsminderung

Zubehör

Anti-Kondensat-Schalterschrankheizung, EGK

- Beschreibung:** Kleine Halbleiter Heizung, zur Montage in vertikaler Position, zur Vermeidung von Kondensation. Montage-Clip für 35 mm DIN-Schiene (EN60715).
- Heizelement:** PTC-Widerstand, selbst-regulierend und temperatur-begrenzend.
- Material:** Plastik mit anodisiertem Aluminiumprofil.
- Betriebstemperatur:** -45 bis +70°C. Die Heizungsleistung gilt für eine Umgebungstemperatur von 20°C.
- Anschluss:** 3 x 0,5 mm² (300 mm) Silikonkabel. Für UL-Heizungen 3XAWG20 (300 mm) Kabel.
- Schutzart:** IP 44, Klasse 1 (geerdet).
- Zertifikate:** CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Verpackungseinheit:** 1 Stück.



Leistung (W)	Startstrom (A)	L (mm)	Spannung (V)	Artikelnr.
10	1.0	52	120-240V AC/DC	EGK010
20	2.5	60	120-240V AC/DC	EGK020
30	3.0	70	120-240V AC/DC	EGK030

* Die Min. / Max. - Spannung für 120-240V Heizungen sind 110/265V, Betriebsspannungen unter 140V AC/DC reduzieren die Heizleistung um ca. 10%.

