

## Anti-Kondensat-Schaltschrankheizung, groß, EHG

- Beschreibung:** Große Heizung, in vertikaler Position zu montieren. Zur Vermeidung von Kondensation. Montage-Clip für 35 mm DIN-Schiene (EN60715).
- Heizelement:** PTC resistor, self regulating and temperature limiting.
- Material:** Plastik und anodisiertes Aluminium-Profil.
- Betriebstemperatur:** -40 bis +70°C. Die Heizkapazität gilt für die Umgebungstemperatur von 20°C.
- Anschluss:** Steckklemmenanschluss (2 x 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>). Auf Anfrage verfügbar mit Anschlusskabel (500 mm).
- Schutzart:** IP 20, Klasse I (geerdet). IP 44 bei Anschlusskabel-Version.
- Zertifikate:** CE, EAC, cULus\_UL Listed.
- Verpackungseinheit:** 1 Stück.



Leistung (W)	Startstrom (A)	L (mm)	Spannung (V)	Artikelnr.
15	1.1	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG015
30	1.2	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG030
45	1.8	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG045
60	2.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG060
75	4.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG075
100	5.0	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG100
150	7.5	215	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG150

