

Klemmenkästen Stahlblech-Sortiment Edelstahl-Klemmenkasten | SSTB

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08



Material:

AISI 304 S15 vorgeschliffener Edelstahl 1 mm / AISI 316L auf Anfrage. Gehäuse: 1mm. Deckel: 1.5 mm.

Korpus:

Gekantet und naht-verschweißt. Vier 8,5 mm Befestigungslöcher in der Rückwand. Befestigung von DIN-Schienen vorgesehen.

Dichtung:

Für AISI 316L, die Dichtigkeit wird durch eine extrudierte, einteilige Silikon-Dichtung gewährleistet.

Erdung:

Erdungsbolzen M8x18 in Korpus und Deckel. M8-Muttern, Erdungsscheiben und Erdungspunkt-Sticker enthalten.

Schutzart:

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08.

Oberfläche:

240s vorgeschliffener Edelstahl.

Zertifikate:

CE, GOST, Kema Keur - DEKRA, cULus_UL Listed.

Lieferumfang:

Gehäuse, Deckel, Deckelschrauben, Befestigungs- und Deckelbefestigungsstopfen. Erdung vorgesehen.



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08

Gehäuse Abmessungen			
H	B	T	Artikelnr.
150	150	80	SSTB151508
150	150	80	SSTB151508-316
150	150	120	SSTB151512
150	150	120	SSTB151512-316
150	300	80	SSTB153008
150	300	80	SSTB153008-316
150	300	120	SSTB153012
150	300	120	SSTB153012-316
200	200	80	SSTB202008
200	200	80	SSTB202008-316
200	200	120	SSTB202012
200	200	120	SSTB202012-316
200	300	80	SSTB203008
200	300	80	SSTB203008-316
200	300	120	SSTB203012
200	300	120	SSTB203012-316
200	400	80	SSTB204008
200	400	80	SSTB204008-316
200	400	120	SSTB204012
200	400	120	SSTB204012-316
200	500	120	SSTB205012

Gehäuse Abmessungen			
H	B	T	Artikelnr.
200	500	120	SSTB205012-316
200	600	120	SSTB206012
200	600	120	SSTB206012-316
200	800	120	SSTB208012
200	800	120	SSTB208012-316
300	300	80	SSTB303008
300	300	80	SSTB303008-316
300	300	120	SSTB303012
300	300	120	SSTB303012-316
300	400	120	SSTB304012
300	400	120	SSTB304012-316
300	500	120	SSTB305012
300	500	120	SSTB305012-316
300	600	120	SSTB306012
300	600	120	SSTB306012-316
400	400	120	SSTB404012
400	400	120	SSTB404012-316
400	600	120	SSTB406012
400	600	120	SSTB406012-316
400	800	120	SSTB408012
400	800	120	SSTB408012-316



Übersicht Abmessungen | SSTB

