

T-Series outdoor air conditioner

Klimaanlage für Außenbereiche der T-Serie

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Beschreibung: Die Klimaanlage für Außenbereiche der T-Serie verfügt über ein bewährtes, robustes Design für raue Umgebungen. Alle Standardmodelle sind mit einer Wasserdruckregelung für den Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen, einer Kompressorheizung, einer beschichteten Kondensatorspule, einem Störungsschalter, einem Thermostat und einem Heizpaket ausgestattet. Die Einheit ist für eine kompakte Stellfläche ausgelegt und mit leicht montierbaren Flanschen für einfache Installation ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist ein reinigungsfähiger, wiederverwendbarer Aluminiumfilter. Nicht-Edelstahl-Ausführungen sind standardmäßig mit einem Heizgerät ausgestattet. Alle Einheiten sind mit einem zuverlässigen mechanischen Thermostat zur Montage an der Seite eines Gehäuses ausgestattet. Die werkseitige Thermostateinstellung des Kühlers beträgt 27 °C. Die Werkseinstellung des Heizgeräts beträgt 13 °C.

Art des Anschlusses: 1,8-m-Kabel mit NEMA 5-15-Stecker.

Material: Galvanisierter Stahl mit Pulverbeschichtung oder Edelstahl.

Temperaturbereich Innen: +20 °C ... +55 °C.

Temperaturbereich Außen: -40 °C ... +55 °C.

Schutzart: IP56 | TYPE 4X.

Oberfläche: RAL 7035 hellgraue, teilstrukturierte Pulverbeschichtung als Standard. Die SS-Version ist unlackiert.