


## BAĞLAMA SETİ



### Derin sıkıştırma çenesi ve civata macunu içeren sıkıştırma kalıbı çeşitleri kutusu

Bağlama seti T-Kanalı tablası bulunan makineler için gerekli tüm ekipmanları içerir. Hızlı bağlama yapmanızı sağlar. Tüm parçalar değiştirilebilir ve her zaman eklenebilir. Bu parçalar DIN veya fabrika standardına uygun şekilde ısıtılmış çeliğinden üretilir. Civata birimlerinin kuvvet sınıfı 8 veya 10'dur. Tahta kutunun sökülebilir menteşeli kapağı vardır.

### 2140.01.01. Bağlama Seti

Siparis No 2140.01.01...		...10.10	...12.12	...12.14	...16.16	...16.18
Kapasite		M 10×10	M 12×12	M 12×14	M 16×16	M 16×18
Üniversal sıkıştırma destekleri	Ölçüsü. No.	1 2 3 4 4 2	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4
Merdiven dişli bağlama pabucu	Ölçüsü. No.	11×80 4	14×100 4	14×100 4	18×125 4	18×125 4
T kanal civataları DIN 787 (sip. no. 2140.30.)	Ölçüsü. No.	100 63 40 4 4 2	125 80 50 4 4 2	125 80 50 4 4 2	160 100 63 4 4 2	160 100 63 4 4 2
Saplama	Ölçüsü. No.	80 4	100 4	100 4	125 4	125 4
Altıgen somunlar 1,5 ç yüksekliğinde	Ölçüsü. No.	M10 6	M12 6	M12 6	M16 6	M16 6
Konik rondela, DIN Benzeri	Ölçüsü. No.	M10 6	M12 6	M12 6	M16 6	M16 6
Uzatma somunları 3,0 ç yüksekliğinde	Ölçüsü. No.	M10 4	M12 4	M12 4	M16 4	M16 4
Derin sıkıştırma çenesi, Bulle modeli	Ölçüsü. No.	12 4	12 4	14 4	16 4	18 4
T kanal temizleyicisi	Ölçüsü. No.	- -	- -	14-20 1	14-20 1	14-20 1
Halka/açık uçlu ingiliz anahtarı	Ölçüsü. No.	16×16 1	18×18 1	18×18 1	24×24 1	24×24 1
Civata pastası	No.	1	1	1	1	1