


KAZETA SE SORTIMENTEM UPÍNACÍHO NÁŘADÍ

Kazeta se sortimentem upínacího nářadí s odpruženým držákem upínacího nářadí a pastou na šrouby

Popis jako 2140.01.01, avšak bez hlubokých upínacích čelistí. Zato obsahuje pokaždé 4 odpružené držáky upínek.



2140.01.02. Kazeta se sortimentem upínacího nářadí

Objednací číslo 2140.01.02...		...10.10	...12.12	...12.14	...16.16	...16.18	...20.20	..20.22	...20.24
Obsah		M 10×10	M 12×12	M 12×14	M 16×16	M 16×18	M 20×20	M 20×22	M 20×24
Univerzální upínací podložky	Vel. Kus	1 2 3 4 4 2	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4
Upínací přípravky se stupňovým ozubením	Vel. Kus	11×80 4	14×100 4	14×100 4	18×125 4	18×125 4	22×160 4	22×160 4	22×160 4
Šrouby pro drážky T DIN 787 (obj. č. 2140.30.)	Vel. Kus	100 63 4 4	125 80 4 4	125 80 4 4	160 100 4 4	160 100 4 4	200 125 4 4	200 125 4 4	- -
Závitové svorníky	Vel. Kus	80 4	100 4	100 4	125 4	125 4	125 4	125 4	200 125 4 8
Šestihranné matice 1,5 d vysoké	Vel. Kus	M10 6	M12 4	M12 4	M16 4	M16 4	M20 6	M20 6	M20 6
Kuželové podložky provedení podobné jako DIN	Vel. Kus	M10 6	M12 6	M12 6	M16 6	M16 6	M20 6	M20 6	M20 6
Prodlužovací matice 3,0 d vysoké	Vel. Kus	M10 4	M12 4	M12 4	M16 4	M16 4	M20 4	M20 4	M20 4
Protahovací trn na drážky	Vel. Kus	- -	- -	14-20 1	14-20 1	14-20 1	14-20 1	22-32 1	22-32 1
Stranový klíč s očkem	Vel. Kus	16×16 1	18×18 1	18×18 1	24×24 1	24×24 1	30×30 1	30×30 1	30×30 1
Matice pro drážky T	Vel. Kus	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	M 20×24 8
Držák upínacího přípravku	Vel. Kus	1 4	2 4	2 4	3 4	3 4	4 4	4 4	4 4
Pasta na šrouby	Kus	1	1	1	1	1	1	1	1