



DATUMSTEMPEL KOMPLETT (STANDARD AUSFÜHRUNG), BESCHRIFTUNG VERTIEFT



2280.01.



Einbaubeispiel



Werkstoff:

1.2767, gehärtet HRC 54 ± 2, geschliffen

Hinweis:

Hülse und Einsatz können einzeln bestellt werden, siehe Bestell-Beispiel.

Beschreibung:

- Hülse mit Gravur
- verstellbarer Einsatz mit Anzeigepfeil und Jahreszahl (mit konventionellen Schraubendrehern zu verdrehen)
- metrisches Gewinde zur Befestigung in der Form
- Gravur spiegelbildlich, vertieft

Montage:

Befestigung:

Einsatz im Uhrzeigersinn bis Oberkante bündig einschrauben und auf die gewünschte Position stellen.

Einstellung:

Einsatz im bzw. gegen den Uhrzeigersinn einstellen. Bei richtiger Handhabung ist z. B. bei einem Kennzeichnungsstempel mit $d_1 = 6 \text{ mm}$ (.060.) der Einsatz max. 0,1 mm unter bzw. über der Oberkante der Hülse.

Wechsel:

Zum Wechsel des Einsatzes, den Einsatz gegen den Uhrzeigersinn drehen bis er entnommen werden kann.

2280.01. Datumstempel komplett (Standardausführung), Beschriftung vertieft

d_1	d_2	l	m	t	s	a
4	2,5	14	2	2	0,2	0,3
5	3,1	17	3	3	0,2	0,4
6	3,1	17	3	3	0,2	0,4
8	4,6	20	4	4	0,35	0,4
10	4,6	20	5	4	0,35	0,4
12	6,4	25	6	6	0,5	0,6
16	8,4	33	8	8	0,6	0,6

Bestell-Beispiele:

Datumstempel, komplett	=	2280.
Standardausführung	=	01.
Hülsendurchmesser $d_1 = 5 =$	=	050.
Hülse mit Anzeige: Monate (1-12)	=	10.
Einsatz mit Anzeige: Pfeil+ Jahr (variabel) z. B. 2004	=	04
Bestell-Nummer	=	2280.01.050.10.04

Datumstempel, Hülse	=	2280.
Standardausführung	=	02.
Hülsendurchmesser $d_1 = 5 =$	=	050.
Hülse mit Anzeige: Monate (1-12)	=	10.
Hülse	=	1
Bestell-Nummer	=	2280.02.050.10.1

Datumstempel, Einsatz	=	2280.
Standardausführung	=	01.
Hülsendurchmesser $d_1 = 5 =$	=	050.
Einsatz mit Anzeige: Pfeil+ Jahr (variabel) z. B. 2004	=	04.
Einsatz	=	2
Bestell-Nummer	=	2280.01.050.04.2

