


PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, A DIAMETRO RIDOTTO, QUADRATO, CON SPINA DI ESPULSIONE, PER CARICO LEGGERO




2722. Punzone da tranciatura a cambio rapido, a diametro ridotto, quadrato, con spina di espulsione, per carico leggero

d ₂ / Cifra indicativa	d ₅	P _{min}	G _{max}	l ₁ / Cifra indicativa	l (Lettera indicativa)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5	5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	4	9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	6	12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8	15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	10	19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	12	24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	16	31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	19	37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

Esempio di ordinazione:

2722.2E1.0650.A



Angolo:
0°

Forma: quadrato, Lunghezza P
P = 6,5 mm

Penetrazione nella matrice: l₁
13 mm

Lunghezza: l
80 mm

Diametro: d₂
10 mm

Tipo:
leggero

Esecuzione:
quadrato

Punzone da tranciatura:
con spina di espulsione

Lettera indicativa
= (A)

= 0650

Cifra indicativa
= (1)

Lettera indicativa
= (E)

Cifra indicativa
= (2)

Cifra indicativa
= (2)

Cifra indicativa
= (2)

Cifra indicativa
= 27

Materiale:

HSS

Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Gambo e forma di taglio superfinito.
Fabbricazione speciale su richiesta.

Nota:

In caso di interstizio ≤ 0,04 mm, FIBRO esegue uno smussamento degli spigoli vivi, se il punzone da tranciatura e la bussola di tranciatura vengono ordinati insieme. In questo modo si riduce il tempo di montaggio e il rischio di rottura del bordo durante il funzionamento.