



		Trennstege, geschlitzt E-Ketten® unmontiert 302 montiert 312
--	--	---

Trennstege geschlitzt 302 (nur für E-Ketten®)

Vertikale Unterteilung in E-Ketten®. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

		Trennstege, geschlitzt E-Rohre unmontiert 34501 montiert 34511
--	--	---

Trennstege geschlitzt 34501 (nur für Rohre)

Vertikale Unterteilung in E-Rohren. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

		Trennstege E-Ketten® unmontiert 301 montiert 311
--	--	---

Trennstege 301 (nur für E-Ketten®)

Für die einfache vertikale Unterteilung in E-Ketten®.

		Trennstege, breiter Fuß* E-Ketten® unmontiert 302.24 montiert 312.24
--	--	---

Trennstege breiter Fuß* 302.24 (nur für E-Ketten®)

Wenn zwischen den Trennstegen ein breiter Abstand eingehalten werden soll oder sie in ihrer Position fixiert werden sollen, z.B. bei 90° Anwendungen. (*Für Anwendungen "auf der Seite")

		Abstandhalter* E-Ketten® unmontiert 305.XX montiert 315.XX
--	--	---

Abstandhalter* 305.XX (nur für E-Ketten®)

Trennstege können durch Abstandhalter in ihrer Position fixiert werden (nur im Innenradius auf den festen Öffnungsteg montierbar). **XX = Breite Abstandhalter**, wählbar 8, 12 mm. (*Für Anwendungen "auf der Seite")

		Einsteckböden E-Ketten®/E-Rohre unmontiert 320.X montiert 321.X
--	--	--

Einsteckböden 320.X (E-Ketten® und E-Rohre)

Sinnvoll beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern. Für eine durchgängige Unterteilung. Einsteckböden können im Höhenraster von 12 mm (in 3 Stufen) angeordnet werden.

Einsteckböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
050	320.050	321.050	125	320.125	321.125	225	320.225	321.225
075	320.075	321.075	150	320.150	321.150	250	320.250	321.250
100	320.100	321.100	175	320.175	321.175			
115	320.115	321.115	200	320.200	321.200			