



Bestellbeispiel

E04	07.	038.	0
		Farbe schwarz	
		Biege- radius	
		Index	
		Serie	

Serie E04 - im Außenradius zu befüllende E-Kette®

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
E04.07. <input type="text"/> .0	7	13	<input type="text"/> 015 <input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038 <input type="text"/> 048		≈ 0,08

Ba: Bolzenmaß ist ca. 0,1 - 0,3 mm breiter!

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. E04.07. 038 .0
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 16,7 mm/Glied - Glieder/m = 60

