



E-Ketten® | Beidseitig zu öffnen | Serie 840 vollstegig

| Art. Nr. vollstegig | <i>Bi</i> [mm] | <i>Ba</i> [mm] | 840 [kg/m] | Art. Nr. vollstegig | <i>Bi</i> [mm] | <i>Ba</i> [mm] | 840 [kg/m] | Art. Nr. vollstegig | <i>Bi</i> [mm] | <i>Ba</i> [mm] | 840 [kg/m] |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 840. 13. R.0 | 100 | 160 | ≈ 13,84 | 840. 28. R.0 | 250 | 310 | ≈ 14,61 | 840. 43. R.0 | 400 | 460 | ≈ 15,57 |
| 840. 15. R.0 | 113 | 173 | ≈ 13,87 | 840. 30. R.0 | 263 | 323 | ≈ 14,72 | 840. 45. R.0 | 413 | 473 | ≈ 15,63 |
| 840. 16. R.0 | 125 | 185 | ≈ 13,95 | 840. 31. R.0 | 275 | 335 | ≈ 14,75 | 840. 46. R.0 | 425 | 485 | ≈ 15,69 |
| 840. 17. R.0 | 138 | 198 | ≈ 14,04 | 840. 32. R.0 | 288 | 348 | ≈ 14,82 | 840. 47. R.0 | 438 | 498 | ≈ 15,72 |
| 840. 18. R.0 | 150 | 210 | ≈ 14,13 | 840. 33. R.0 | 300 | 360 | ≈ 14,91 | 840. 48. R.0 | 450 | 510 | ≈ 15,80 |
| 840. 20. R.0 | 163 | 223 | ≈ 14,17 | 840. 35. R.0 | 313 | 373 | ≈ 15,06 | 840. 50. R.0 | 463 | 523 | ≈ 15,87 |
| 840. 21. R.0 | 175 | 235 | ≈ 14,22 | 840. 36. R.0 | 325 | 385 | ≈ 15,09 | 840. 51. R.0 | 475 | 535 | ≈ 15,91 |
| 840. 22. R.0 | 188 | 248 | ≈ 14,27 | 840. 37. R.0 | 338 | 398 | ≈ 15,11 | 840. 52. R.0 | 488 | 548 | ≈ 15,93 |
| 840. 23. R.0 | 200 | 260 | ≈ 14,35 | 840. 38. R.0 | 350 | 410 | ≈ 15,15 | 840. 53. R.0 | 500 | 560 | ≈ 16,00 |
| 840. 25. R.0 | 213 | 273 | ≈ 14,43 | 840. 40. R.0 | 363 | 423 | ≈ 15,34 | 840. 55. R.0 | 513 | 573 | ≈ 16,31 |
| 840. 26. R.0 | 225 | 285 | ≈ 14,49 | 840. 41. R.0 | 375 | 435 | ≈ 15,39 | 840. 60. R.0 | 563 | 623 | ≈ 16,47 |
| 840. 27. R.0 | 238 | 298 | ≈ 14,57 | 840. 42. R.0 | 388 | 448 | ≈ 15,50 | | | | |

Lieferbare Biegeradien R [mm] 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 1000

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. 840.40.400.0



840.40.400.0 = Vollstegige E-Kette® mit Bi 363 mm Innenbreite und einem R 400 mm Radius, Farbe schwarz

Weitere Bestellbeispiele mit Varianten und Konfiguration ► Seite 7.148



Standard E-Ketten® inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. **Lieferzeit 24h oder heute.***

*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware



Bestellschlüssel

840. 40. 400. 0



Standard Farbe schwarz

Biegeradius R

Breiten-Index (abhängig von Bi)

Serie / Bauform

Dimensionierung

