



Hinweis für E-Kette®: Bitte Mindestabstand von min. 13 mm zu den Seitenlaschen beachten!
 Standardmäßig werden igus® Trennstege jedes 2. Kettenglied montiert!

		Trennstege E-Ketten®
		unmontiert T2102 montiert T2112

Standardtrennstege T2102

Wird zur vertikalen Unterteilung eingesetzt. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

		Rasttrennstege E-Ketten®
		unmontiert T2101 montiert T2111

Rasttrennstege T2101

Kann durch spezielle Aussparungen an den Öffnungsstegen der E-Kette® in 2 mm-Schritten verrastet/fixiert werden. Ein Verrutschen des Trennsteges im Betrieb ist dadurch ausgeschlossen.

		Zugentlastungstrennstege E-Ketten®
		unmontiert T2103.Z montiert T2113.Z

Zugentlastungstrennstege T2103.Z

ist integrierbar ins Anschlusselement und beliebig positionierbar. Gleichzeitige Zugentlastung und Innenaufteilung der E-Ketten®.

		Einsteckboden (30-120 mm)
		unmontiert 110.X montiert 111.X

Einsteckboden 110.X

Sinnvoll beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern. Einsteckböden können im Höhenraster von 5 mm (in 3 Stufen) angeordnet werden.

Einsteckböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
030	110.30	111.30	070	110.70	111.70	110	110.110	111.110
040	110.40	111.40	080	110.80	111.80	120	110.120	111.120
050	110.50	111.50	090	110.90	111.90			
060	110.60	111.60	100	110.100	111.100			