


**Stahl pendelnd** | Für freitragende, gleitende, stehende und hängende Anwendungen

Art. Nr.	Anschlusselement
16000.1.12	Kompletter Befestigungssatz (beide Seiten) für E-Kette® - endet mit Außenlaschen
16000.3.12	Kompletter Befestigungssatz (beide Seiten) für E-Kette® - beginnend mit Außenlaschen (Mitnehmer) - endet mit Innenlaschen (Festpunkt)
16000.1	Anschlusselementsatz <b>Mitnehmer</b> (eine Seite) passend für Außenlasche
16000.2	Anschlusselementsatz <b>Festpunkt</b> (eine Seite) passend für Innenlasche



- Für pendelnde Verbindungen
- Sichere Anbindung an Ihre Anwendung
- Gleicher Satz (2-teilig) für alle E-Ketten®-Breiten
- Elektrisch leitend
- Edelstahl Version lieferbar

**Hinweis:** Je nach Kettenlänge endet die E-Kette® mit **1** Außen- bzw. mit **3** Innenlaschen. Es sollte aus optischen Gründen immer angestrebt werden, die E-Kette® mit **1** Außenlaschen enden zu lassen. (bei ungeraden Gliederzahlen)



Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie ► Chainfix, ab Seite 10.1