



### Pendellager-Anschlusselemente | Mit Zugentlastung | Für TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF



TR.40.03 -  
TR.100.03

Ø	Art. Nr.	A	B	C	D	E	F	G
Index	mit Zugentlastung	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
30.	▶ -	-	-	-	-	-	-	-
40.	▶ TR.40.03	105	89	47	8,4	4,1	65	51,8
50.	▶ TR.50.03	105	89	47	8,4	4,1	65	55
60.	▶ TR.60.03	152	118	65	10,5	5,5	87,5	73,5
65.	▶ TR.65.03 <sup>5)</sup>	152	118	65	10,5	5,5	87,5	73,5
70.	▶ TR.70.03	152	118	65	10,5	5,5	87,5	73,5
85.	▶ TR.85.03	179	118	65	10,5	5,5	87,5	88
85. (R 240)	▶ TR.85.240.03 <sup>4)</sup>	179	118	65	10,5	5,5	87,5	88
100.	▶ TR.100.03	179	118	65	10,5	5,5	87,5	88
125.	▶ -	-	-	-	-	-	-	-

4) Nur für Sondergröße TRCF.85.240.0 mit 240er Biegeradius

5) Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

Pendellager-Anschlusselemente | **Ohne Zugentlastung**

**Ohne Zugentlastung**  
TR.40.04 - TR.100.04

- Standard-Anschlusselement ohne Zugentlastung und wartungsfreien igubal® Pendellager
- Pendelnde Lagerung für schonenden Bewegungsablauf bei extremen Verdreh- und Biegewechseln
- Für TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF

Pendellager-Anschlusselemente | **Ohne Zugentlastung** | Für TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF



**TR.40.04 - TR.100.04**

Ø	Art. Nr.	A	B	C	D	E	F	G
Index	ohne Zugentlastung	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
30.	▶ -	-	-	-	-	-	-	-
40.	▶ <b>TR.40.04</b>	105	89	47	8,4	4,1	65	-
50.	▶ <b>TR.50.04</b>	105	89	47	8,4	4,1	65	-
60.	▶ <b>TR.60.04</b>	152	118	65	10,5	5,5	87,5	-
65.	▶ <b>TR.65.04</b>	152	118	65	10,5	5,5	87,5	-
70.	▶ <b>TR.70.04</b>	152	118	65	10,5	5,5	87,5	-
85.	▶ <b>TR.85.04</b>	179	118	65	10,5	5,5	87,5	-
85. (R 240)	▶ <b>TR.85.240.04</b> <sup>4)</sup>	179	118	65	10,5	5,5	87,5	-
100.	▶ <b>TR.100.04</b>	179	118	65	10,5	5,5	87,5	-
125.	▶ -	-	-	-	-	-	-	-

4) Nur für Sondergröße TRCF.85.240.0 mit 240er Biegeradius