



**Abwicklung:**  
**320.557mm**

sichtbare Breite :  
**140.4mm**

----- Sichtfläche

Allgemeintoleranz (Länge, Winkel, Rundung): mittel

Zg. unvollständig vermasst, nur gültig mit dxf/dwg/CATPart/CATDrawing

		0.2	0.2	EN AW6060 T66	-	-	-	-	-	EN 12020-2	
Status	R innen	R aussen	Werkstoff	Farbe	Oberfläche	Querschnitt	Volumen	Gewicht	allg. Toleranz		
Akt.	Folg.	a)	Steckdeckel 132.5x8							Für die technischen Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.	
		b)								Massstab <b>1:1</b> A4	Gezeichnet msie 22.07.11
		c)									Geprüft SAP 200385 ersetzt -
			Engineering Nefenstrasse 30 9435 Heerbrugg +41 71 727 6060			10144-118-00					