


SERIE 82



RUOTE PNEUMATICHE RIGATE NUCLEO IN POLIPROPILENE

Descrizione ruota



Rivestimento: in gomma pneumatica rigata, pressione d'esercizio 2 bar.

Nucleo: in polipropilene.

Organi di rotolamento: Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.