


树脂轴环 沉孔型

尺寸固定型


■ 尺寸固定型



按图定制

类型	材质	颜色
RCMH	聚缩醛	白色
RCNH		黑色
RCPH	MC 尼龙 标准级别	蓝色
RCRH		象牙色
RCTH	MC 尼龙 导电性级别	CDR2
RCUH		CDR6
RCVH	胶木	纸类
RCWH		布类
RCXH	氟树脂	白色
RCYH	PEEK	灰色
RCZH	环氧玻璃	绿色

产品特点：头部孔为沉孔型机械强度优异，应用广泛。



订购编号示例

①代号 - ②D - ③B
RCMH - D10 - B6

①代号	②D	③B			F	Q	E			
RCMH RCMH RCNH RCMH RCPH RCRH RCTH RCUH RCVH RCWH RCXH RCYH RCZH	10	6	8		4	6	3.5			
	12		8	10	5	8	4.5			
	14		8	10	6	10	5.5			
	15			10	12	8	11	6.5		
	20			10	12	15	8	11	6.5	
	30				12	15	10	14	9	
	40					15	20	12	18	11
	50					15	20	12	18	11
	60					15	20	12	18	11

A6
垫圈
轴环