


Wypychacz azotowany

Ejector pin nitrided

EM

DIN 1530 / ISO 6751



d	D	k	R
1	2,5	1,2	0,2
1,2			
1,5			
1,6	3	1,5	
1,7			
2	4	2	
2,2			
2,5	5	3	
2,7			
3	6	3	
3,1			
3,2	7	0,3	
3,5			

d	D	k	R
3,7	7	3	0,3
4			
4,1			
4,2			
4,5			
5			
5,1			
5,2			
5,5			
6			
6,1	12	5	0,5
6,2			
6,5			

d	D	k	R
7	12	5	0,5
7,5			
8			
8,1			
8,2			
8,5			
9			
9,5			
10			
10,1			
10,2			
10,5			
11	16	1	

d	D	k	R	
12	18	7	0,8	
12,2				
12,5				
14				
14,2				
16				
16,2				
18	24			8
20				
25	32			10
32				
40				

Azotowany / Nitrided

Mat:
Stal narzędziowa
do pracy na gorąco
Hot working tool steel
500-550°C

d	NR KAT.										
	L										
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
1	EM-010100		EM-010160								
1,2	EM-012100		EM-012160								
1,5	EM-015100	EM-015125	EM-015160	EM-015200							
1,6			EM-016160								
1,7	EM-017100			EM-017200							
2	EM-020100	EM-020125	EM-020160	EM-020200	EM-020250	EM-020315					
2,2	EM-022100	EM-022125	EM-022160	EM-022200	EM-022250	EM-022315					
2,5	EM-025100	EM-025125	EM-025160	EM-025200	EM-025250	EM-025315					
2,7	EM-027100	EM-027125	EM-027160	EM-027200	EM-027250	EM-027315					
3	EM-030100	EM-030125	EM-030160	EM-030200	EM-030250	EM-030315	EM-030400	EM-030500			
3,1			EM-031160		EM-031250						
3,2	EM-032100	EM-032125	EM-032160	EM-032200	EM-032250	EM-032315	EM-032400				
3,5	EM-035100	EM-035125	EM-035160	EM-035200	EM-035250	EM-035315	EM-035400				
3,7	EM-037100	EM-037125	EM-037160	EM-037200	EM-037250	EM-037315	EM-037400				

Wypychacz azotowany

Ejector pin nitrided

EM

d	NR KAT.										
	L										
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
4	EM-040100	EM-040125	EM-040160	EM-040200	EM-040250	EM-040315	EM-040400	EM-040500			
4,1					EM-041250						
4,2	EM-042100	EM-042125	EM-042160	EM-042200	EM-042250	EM-042315	EM-042400	EM-042500	EM-042630		
4,5	EM-045100	EM-045125	EM-045160	EM-045200	EM-045250	EM-045315	EM-045400				
5	EM-050100	EM-050125	EM-050160	EM-050200	EM-050250	EM-050315	EM-050400	EM-050500	EM-050630	EM-050800	
5,1					EM-051250						
5,2	EM-052100	EM-052125	EM-052160	EM-052200	EM-052250	EM-052315	EM-052400	EM-052500	EM-052630		
5,5	EM-055100	EM-055125	EM-055160	EM-055200	EM-055250	EM-055315	EM-055400	EM-055500	EM-055630		
6	EM-060100	EM-060125	EM-060160	EM-060200	EM-060250	EM-060315	EM-060400	EM-060500	EM-060630	EM-060800	EM-0601000
6,1					EM-061250						
6,2	EM-062100	EM-062125	EM-062160	EM-062200	EM-062250	EM-062315	EM-062400	EM-062500	EM-062630		
6,5	EM-065100	EM-065125	EM-065160	EM-065200	EM-065250	EM-065315	EM-065400	EM-065500			
7	EM-070100	EM-070125	EM-070160	EM-070200	EM-070250	EM-070315	EM-070400	EM-070500	EM-070630		
7,5	EM-075100	EM-075125	EM-075160	EM-075200	EM-075250	EM-075315	EM-075400	EM-075500			
8	EM-080100	EM-080125	EM-080160	EM-080200	EM-080250	EM-080315	EM-080400	EM-080500	EM-080630	EM-080800	EM-0801000
8,1			EM-081160		EM-081250						
8,2	EM-082100	EM-082125	EM-082160	EM-082200	EM-082250	EM-082315	EM-082400	EM-082500	EM-082630	EM-082800	
8,5	EM-085100	EM-085125	EM-085160	EM-085200	EM-085250	EM-085315	EM-085400	EM-085500	EM-085630		
9	EM-090100	EM-090125	EM-090160	EM-090200	EM-090250	EM-090315	EM-090400	EM-090500	EM-090630		
9,5	EM-095100	EM-095125	EM-095160	EM-095200	EM-095250	EM-095315	EM-095400	EM-095500			
10	EM-100100	EM-100125	EM-100160	EM-100200	EM-100250	EM-100315	EM-100400	EM-100500	EM-100630	EM-100800	EM-1001000
10,1					EM-101250						
10,2	EM-102100	EM-102125	EM-102160	EM-102200	EM-102250	EM-102315	EM-102400	EM-102500	EM-102630	EM-102800	
10,5	EM-105100	EM-105125	EM-105160	EM-105200	EM-105250	EM-105315	EM-105400	EM-105500	EM-105630		
11	EM-110100	EM-110125	EM-110160	EM-110200	EM-110250	EM-110315	EM-110400	EM-110500	EM-110630		
12	EM-120100	EM-120125	EM-120160	EM-120200	EM-120250	EM-120315	EM-120400	EM-120500	EM-120630	EM-120800	EM-1201000
12,2	EM-122100	EM-122125	EM-122160	EM-122200	EM-122250	EM-122315	EM-122400	EM-122500	EM-122630	EM-122800	
12,5	EM-125100	EM-125125	EM-125160	EM-125200	EM-125250	EM-125315	EM-125400	EM-125500	EM-125630	EM-125800	
14	EM-140100	EM-140125	EM-140160	EM-140200	EM-140250	EM-140315	EM-140400	EM-140500	EM-140630	EM-140800	EM-1401000
14,2					EM-142250						
16	EM-160100	EM-160125	EM-160160	EM-160200	EM-160250	EM-160315	EM-160400	EM-160500	EM-160630	EM-160800	EM-1601000
16,2					EM-162250						
18	EM-180100	EM-180125	EM-180160	EM-180200	EM-180250	EM-180315	EM-180400	EM-180500	EM-180630	EM-180800	EM-1801000
20	EM-200100	EM-200125	EM-200160	EM-200200	EM-200250	EM-200315	EM-200400	EM-200500	EM-200630	EM-200800	EM-2001000
25			EM-250160	EM-250200	EM-250250	EM-250315	EM-250400	EM-250500	EM-250630	EM-250800	EM-2501000
32			EM-320160	EM-320200	EM-320250	EM-320315	EM-320400	EM-320500	EM-320630	EM-320800	EM-3201000

Uwaga. Inne wymiary na zapytanie

Note. Other dimensions on request.