

连杆锁


平面锁 · 无锁芯型 / 平面锁 · 带锁芯型



■平面锁 · 无锁芯型




| 代号 | 类型 | 材质 | | 表面处理 | | 参考重量 (kg) |
|--------|-------|------|--------|--------|----|-----------|
| | | 基座 | 把手 | 面板 | 锁舌 | |
| LKMBFA | 插销式 | Q235 | SUS304 | 电泳(黑色) | 镀锌 | 0.472 |
| LKMSFB | 平面型把手 | | | | | SUS304 |



■平面锁 · 带锁芯型



| 代号 | 类型 | 材质 | | 表面处理 | | 参考重量 (kg) |
|--------|----------|------|-----|---------|----|-----------|
| | | 面板 | 把手 | 面板 | 锁舌 | |
| LKMBGA | 挂钩式平面型把手 | Q235 | 带锁芯 | 喷塑(橘纹黑) | 镀锌 | 0.45 |



| 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|--------|------|
| 1-50 | 51-100 | 101~ |
| 通常 | 7 工作日 | 咨询客服 |



| | |
|------|------|
| 1-9 | 10~ |
| 100% | 另行报价 |