



# 衬套

## 直柱型 · 选择型 / 指定型

大批量  
订购  
bulk order

产品特点：外径为负公差，不受压入影响。

F2  
检查夹具



壁厚为2mm以下时, R为0.5。



按图定制

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 B - 4 L - 5 材料代码  
CEDB - 10 - B3 - L10 - A

1 代号	2 dr	3 B	B 公差		4 L		R	B	H7
普通型 CEDB	10	3	+0.03	+0.01	10		1	2.00~3.00	+0.001 0
		4			10	15		3.01~6.00	+0.012 0
		5			10	15		6.01~10.00	+0.015 0
		6			10	15		10.01~18.00	+0.018 0
		8			15	20		18.01~30.00	+0.021 0
	12	6	15	15	20	2	30.01~32.00	+0.025 0	
		8	15	15	20	0.5			
		10	15	15	20	0.5			
		16	15	20	25	2			
		12	15	20	25	0.5			
精密型 CEEB	10	4	H7		10	15	1		
		5			15				
		6			15				
	12	6			15	20	2		
		8			15	20	0.5		
		8			15	20	2		
	16	10			15	20	2		
		10			15	20	0.5		
		13			20	25	0.5		
		13			20	25	0.5		

代号	5 材料代码	材质	表面处理	硬度
CEDB CEEB	A	SKS93	-	50~60HRC

产品特点：外径为负公差，不受压入影响。



壁厚为2mm以下时, R为0.5。

按图定制

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 B - 4 L - 5 材料代码  
CEFB - 10 - B3 - L10 - A

1 代号	2 dr	3 B 指定单位 0.01mm	B 公差		4 L 指定单位 1mm	R	B	H7
			CEFB	CEGB				
普通型 CEFB	8	2.00~6.00	+0.03	H7	5~40 B < 5 时 L ≤ B×4 B ≥ 5 时 L ≤ B×3	1	2.00~3.00	+0.001 0
	10	2.00~8.00					3.01~6.00	+0.012 0
	12	4.00~10.00					6.01~10.00	+0.015 0
	16	8.00~14.00					10.01~18.00	+0.018 0
	20	10.00~18.00					18.01~30.00	+0.021 0
	25	15.00~23.00					30.01~32.00	+0.025 0
精密型 CEGB	30	20.00~27.00						
	35	25.00~32.00						
	35	25.00~32.00						

代号	5 材料代码	材质	表面处理	硬度
CEFB CEGB	A	SKS93	-	50~60HRC