

# 螺纹型无油衬套组件

## 微型法兰型 / 内置铜合金衬套型




■ 微型法兰型 / 内置铜合金衬套型



① 代号	类型	固定座		衬套	有无
		[M] 材质	[S] 表面处理	[M] 材质	密封圈
BOFST	微型法兰型	SS400	无电镀锌镍	高力黄铜 + 固体润滑剂	无

产品特点: 由于法兰直径 (H 尺寸) 比以往的无油衬套小 5~8mm, 因此时候在较小空间时使用。

▲ 配套轴公差推荐 (仅供参考): f8 或 g6



订购编号示例

① 代号 - ② d  
BOFST - d12

① 代号	② d	D	L	H <sub>h7</sub>		T	M	P.C.D
BOFST	6	+0.022 0	12	22	23	6	M3	17
	8	+0.028 0	15	27	27			21
	10	0	19	32	34			26
	12	+0.034 0	21	37	38	8	M4	29
	13		23					30
	16		28					37
	20	+0.041 0	32	42	48	10	M5	39
	25		40	58	56			47
	30		45	68	66			0 -0.030



交货期

7 工作日



1~4

5~

100%

现询

B2  
无油衬套