

中轻载型支脚/轻载型偏心支脚




★ 产品特点: 适合经常移动的设备, 摆动角度不会影响承载量。

万向调节型·金属底座型



①代号	底盘		螺杆	
	④材质	④材质	④材质	⑤表面处理
SFBZMW	45#	45#	45#	镀锌
SFSMW	SUS304	SUS304	SUS304	无



视角标准: 第一视角



①代号 - ②底径 - ③螺纹直径 - ④螺纹长度
SFBZMW - D32 - M10 - L75

①代号	型号		主要尺寸						承载(kg)	参考重量(kg/pcs)
	②D	③M	④L	E	H	F	F ₁			
钢 SFBZMW 不锈钢 SFSMW	32	M10	75	17	22	8	6	1100	0.34	
			100						0.35	
	48	M12	75	19	29	10	7.5		1600	0.38
			100							0.39
64	M16	100	24	32	13	10	2830	0.43		
		130						0.45		

▲ 承载与参考重量仅供参考。



▲ 螺杆倾斜角度请勿超过图纸参数, 防止出现螺杆与底座脱落。

★ 产品特点: 水滴冲压件底座, 一体机加螺杆, 经济美观, 适用于输送机械设备; 螺杆高度可通过一体六方调节。

固定调节型·水滴形



①代号	底盘		螺杆	
	④材质	④材质	④材质	⑤表面处理
SFCBZUL	45#	45#	45#	镀锌
SFCBKUL	45#	45#	45#	电泳(黑色)
SFCSUL	SUS304	SUS304	SUS304	无



视角标准: 第一视角



①代号 - ②底径 - ③螺纹直径 - ④螺纹长度
SFCBZUL - D100 - M16 - L100

①代号	型号		主要尺寸						承载(kg)	参考重量(kg/pcs)
	②D	③M	④L	D ₁	B	F ₁	F	E		
钢 SFCBZUL SFCBKUL 不锈钢 SFCSUL	100	12	50	52	13	8	10	19	200	0.14
			75							0.16
			100							0.17
			125							0.18
			150							0.21
			50							0.15
	115	16	75	69	14	10	13	24	300	0.17
			100							0.18
			125							0.19
			150							0.22
			50							0.16
			75							0.21
	100	12	100	52	13	8	10	19	200	0.23
			125							0.24
			150							0.26
			50							0.2
115	16	100	69	14	10	13	24	300	0.3	
		125							0.33	
		150							0.36	
		50							1.39	



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	另行报价

▲ 承载与参考重量仅供参考。

▲ 螺杆倾斜角度请勿超过图纸参数, 防止出现螺杆与底座脱落。