


N° 6945-11

Ensemble vérin col de cygne

à simple effet, avec rappel par ressort.
Pression de service maxi 400 bars.



Code	N° d'article	Force de serrage à 400 bars	Course H	Vol.	Force ressort min.	Poids
		[kN]	[mm]	[cm³]	[N]	[g]
61184	6945-11-20x14x30	20	6	2,9	120	1471
61416	6945-11-20x18x30	20	6	2,9	120	1581
61192	6945-11-32x18x30	32	8	6,4	260	2855
61424	6945-11-32x22x30	32	8	6,4	260	3095
61200	6945-11-63x22x30	63	10	16,0	580	4660
61432	6945-11-63x28x30	63	10	16,0	580	5080
64006	6945-11-94x28x50	94	12	28,5	920	10380

Description:

Corps de base en acier de traitement, bruni. Piston cémenté et rectifié. Ressort de rappel incorporé, complète avec goupille d'alignement.

Utilisation:

Le vérin col de cygne est utilisé pour le bridage des plaques outils sur les tables et coulisseaux. Cet ensemble est inséré dans la rainure en T, et coulisse dans celle-ci jusqu'au point de bridage. Les vérins col de cygne, de taille 20 à 63 kN sont prévus pour des hauteurs de plaques de 29 mm. La taille 94 kN est compatible pour une hauteur de 50 mm. Des plaques rehausses de 10 et 20 mm sont disponibles, pour s'adapter à d'autres hauteurs de serrage.

Caractéristiques:


Petites dimensions. Raccordement d'huile possible sur 3 côtés.

Remarque:

Pour le montage ultérieur de plaques-rehausses, les goupilles d'alignement doivent être retirées de la partie inférieure de l'ensemble. La dimension «F» de la rainure à T doit être prise en compte impérativement.



Dimensions:

Code	N° d'article	A	B	C	D	F	H	K	L	M	W
61184	6945-11-20x14x30	14	50	40	41,0	15	6	95,0	80	40	31
61416	6945-11-20x18x30	18	50	40	41,0	20	6	102,0	80	40	31
61192	6945-11-32x18x30	18	60	50	53,0	20	8	114,0	100	50	31
61424	6945-11-32x22x30	22	60	50	53,0	25	8	123,0	100	50	31
61200	6945-11-63x22x30	22	70	60	63,0	25	10	133,0	120	60	31
61432	6945-11-63x28x30	28	70	60	63,0	30	10	142,0	120	60	31
64006	6945-11-94x28x50	28	90	80x70	79,5	34	12	187,5	150	80	55



N° 6945-11

Support de vérin col de cygne



Code	N° d'article	A [mm]	pour rainure en T	pour tête de serrage	Poids [g]
110700	6945-11-006	16	14	6945-11-**-**x14x**	1600
110692	6945-11-005	20	18	6945-11-**-**x18x**	1550
255687	6945-11-003	24	22	6945-11-**-**x22x**	2120
255752	6945-11-004	30	28	6945-11-**-**x28x**	2090

Description:

Acier bruni.

Utilisation:

Pour suspendre les têtes de serrage N° 6945-11-**-**, pendant le changement d'outil.

Remarque:

Cotes sans tolérances, selon DIN ISO 2768, qualité moyenne.

Sur demande:

Exécutions spéciales livrables sur demande.

Dimensions:

Code	N° d'article	B	C	D	E	F	G
110700	6945-11-006	80	80	25	60	35	12
110692	6945-11-005	80	80	31	60	40	16
255687	6945-11-003	90	90	40	70	50	20
255752	6945-11-004	90	90	50	70	60	25

Sous réserve de modifications techniques.