


N° 6904-50

Válvula direccional de asiento 3/2

Presión de servicio máx. 500 bar,
Presión de servicio mín. 10 bar.



N° de pedido	Artículo n°	NG	Q [l/min]	Peso [g]
271031	6904-50	6	12	444

Acabado:

Modelo: Válvula de asiento
Tipo de accionamiento: manual

Aplicación:


Para cilindros de simple efecto. Esquema de conexiones CETOP03.



N° 6904-52

Válvula direccional de asiento 3/2

Presión de servicio máx. 500 bar,
Presión de servicio mín. 10 bar.



N° de pedido	Artículo n°	NG	Q [l/min]	Peso [g]
259242	6904-52	6	12	740

Acabado:

Modelo: Válvula de asiento
Tipo de accionamiento: eléctrico

Aplicación:


Para cilindros de simple efecto. Esquema de conexiones CETOP03.



N° 6904-54

Válvula direccional de asiento 3/2

Presión de servicio máx. 500 bar,
Presión de servicio mín. 10 bar.



N° de pedido	Artículo n°	NG	Q [l/min]	Peso [g]
267427	6904-54	6	12	459

Acabado:

Modelo: Válvula de asiento
Tipo de accionamiento: neumático

Aplicación:


Para cilindros de simple efecto. Esquema de conexiones CETOP03.



N° 6904-59

Válvula distribuidora 4/3

Presión de servicio máx. 700 bar,
Presión de servicio mín. 10 bar.



N° de pedido	Artículo n°	NG	Q [l/min]	Peso [g]
326363	6904-59	6	30	380

Acabado:

Modelo: Válvula de émbolo
Tipo de accionamiento: microinterruptor

Aplicación:


Para cilindros de doble efecto. Esquema de conexiones CETOP03.



N° 6911A-07-01

Válvula direccional de asiento 4/3

para conexión de junta tórica,
Presión de servicio máx. 400 bar,
Presión de servicio mín. 10 bar.



N° de pedido	Artículo n°	NG	Q [l/min]	Peso [g]
322065	6911A-07-01	6	20	2356

Aplicación:

Para cilindros de doble efecto. Esquema de conexiones CETOP03.

Nota:

Más información en el apartado Accesorios/válvulas.



N° 6904-90

Filtro de aire y regulador de presión



N° de pedido	Artículo n°	Acometida de aire	Peso [g]
258236	6904-90	G 1/4	740

Aplicación:

Para bomba hidroneumática n° 6904-20 o -25.