

N° 6951WN

Brida de sujeción, doble
con sistema basculante



N° de pedido	Artículo n°	para Tamaño	2A	B	C	D	ØE	F	G	H	J	ØK	L	M	W máx.	Peso [g]
320481	6951WN-22-200	6951xx-22-xx	200	107	25	20	31,8	35	10	55	57,5	16	30,5	M8	6°	1800
320499	6951WN-33-250	6951xx-33-xx	250	125	33	22	38,2	38	10	65	64,5	20	36,0	M10	6°	3100

Acabado:


Acero, pavonado. Brida de sujeción bonificada.

Aplicación:

Para todas las garras giratorias de la serie 6951xx, tamaño 22 y 33. Sirve para la fijación de dos piezas de diferente altura.


Nota:

Tenga siempre en cuenta la presión de sujeción, el caudal máx. y el ángulo de basculamiento (W) máx. Modelos especiales suministrables bajo pedido.



N° 6951

Medidas de fabricación para la elaboración propia de bridas de sujeción



Tolerancia DIN ISO 2768 m

Nota importante:

¡Se deben tener en cuenta la longitud y el peso del brazo de fijación!

Tabla de dimensiones (para confección propia)

para tamaño	A	B	ØC +0,025	D	E	ØG	H	J	K	T	U	V	W
-22	51	44,5	31,775	37,4	12,5	16,5	M16x1,50-6H	59	2,93	22,4	26	6,2	25,7
-33	70	44,5	38,138	40,4	14,2	16,5	M16x1,50-6H	65	3,23	25,5	26	9,6	35,5

Se reserva el derecho de cambios técnicos.