

N° 6370ZR

Raccords à visser, laiton

pour tubes d'un diamètre extérieur 8 mm, diamètre intérieur 4 mm.
Pression de service max. 100 bars.

Utilisation:


Raccords de tuyauterie des modules de serrage à poser et des versions flasquées.

Remarque:

* Nr. 429936 :

Tuyau hydraulique sans soudure, phosphaté et huilé, ø 8x2 mm, longueur 2,0 m, en acier (traité, revenu) selon DIN 2391 C et étiré à froid sans soudure.


Code	Fig. N°	Filetage	Poids [g]
320986	1	G1/4	80
305409	1	G1/8	44
321000	2	G1/4	31
305417	2	G1/8	23
321026	3	G1/4	95
305425	3	G1/8	60
321042	4	-	37
321067	5	-	56
427963	6	G1/8	16
429019	6	G1/4	44
429936	7	*	475



N° 6370ZRA

Adaptateur avec filetage

Pression de service max. 350 bars.



Code	ØD	G	G1	L	L1	L2	SW	Poids [g]
558045	4	G1/8	G1/8	25	10	10	14	14
558050	4	G1/8	G1/4	28	10	11	19	22

Description:

Adaptateur avec filetage externe à pouces en acier, zingué.

Utilisation:

Pour l'adaptation des composants de raccordement hydrauliques pour systèmes de bridage du point zéro.


Remarque:

Les joints d'étanchéité en cuivre ne sont pas compris dans la livraison et doivent être commandés séparément.

Forme A joint d'étanchéité en cuivre :

G1/8 : réf. 69815

G1/4 : réf. 69823



Joint CU
69823

427856

427872

321000

Sous réserve de modifications techniques.