

Изменяемый зажим с коленчатым рычагом



- Рычаг в положении зажима расположен горизонтально
- Автоматическая плавная подстройка высоты зажима до 20 мм при сохранении зажимного усилия почти на одном уровне без ручной регулировки прижимного винта
- Настройка зажимного усилия до 1100 Н с помощью установочного винта на шарнире
- Прочная конструкция из улучшенного металла для большого срока службы
- Рисунок отверстий в основании подходит для метрической и дюймовой системы
- Высококачественная двухкомпонентная пластиковая рукоятка, маслостойкая, нескользящая поверхность

Горизонтальный зажим с открытым плечом и наклонным основанием STC-HA

№	< a >	Автоматическая подстройка				VB0003
	мм	мм	Н	кг	шт	
STC-HA20	35	20	1100	0,23	6	

3D-CAD файлы для скачивания на сайте <http://bessey.partcommunity.com>




Таблица размеров

№		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
STC-HA20	мм	167	45	20	16	83	38	-	46	-	85	181	10	42	66	-	10	6	20	45	10-30	20-26	26	-	5,6
	"	6,57	1,77	0,79	0,63	3,27	1,5	-	1,81	-	3,35	7,13	0,39	1,65	2,60	-	0,39	0,24	0,79	1,77	0,39-1,18	0,79-1,02	1,02	-	0,22

