

Technický data STC-VH

Svislý upínač s vodorovnou upínací deskou



Prostě lepší.



| Objednací číslo | Rozpětí | Automatické přizpůsobení | Upínací síla | kg | Ks |
|-----------------|---------|--------------------------|--------------|------|----|
| | mm | mm | N | | |
| STC-VH20 | 35 | 20 | 1 100 | 0,22 | 6 |
| STC-VH50 | 40 | 35 | 2 500 | 0,43 | 6 |

- Při sevření je páka svisle
- Automatické nastavení upínací výšky do 35 mm, bez nastavování šroubu přítlačné destičky
- Upínací síla nastavitelná až 2 500 N šroubem v kloubu
- Pro dlouhou životnost zhotoveno ze zušlechťeného ocelového plechu
- Upínací otvory v milimetrových i palcových roztečích
- Kvalitní dvoukomponentní rukojeť odolná proti olejům

3D-CAD data ke stažení naleznete na <http://bessey.partcommunity.com> a www.bessey.de



Tabulka rozměrů

| | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | B1 | B2 | B3 | B4 | Lo1 | Lo2 | Lo3 | Lo4 | Ø |
|----------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|
| STC-VH20 | mm | 92 | 50 | 20 | 18,7 | - | 43 | 35 | 60 | 123 | 41 | 100 | 10 | 42 | 129 | - | 10 | 6 | 24 | 48 | 26 | 13 | 28 | 27-32 | 5,5 |
| | " | 3.62 | 1.97 | 0.79 | 0.74 | - | 1.69 | 1.38 | 2.36 | 4.84 | 1.61 | 3.94 | 0.39 | 1.65 | 5.08 | - | 0.39 | 0.24 | 0.94 | 1.89 | 1.02 | 0.51 | 1.10 | 1.06-1.25 | 0.22 |
| STC-VH50 | mm | 116 | 63 | 40 | 24,6 | - | 53 | 44 | 76 | 154 | 52 | 126 | 14 | 50 | 162 | - | 13.25 | 8.25 | 30 | 60 | 25.4 | 25.4 | 40 | 33-48 | 6,5 |
| | " | 4.57 | 2.48 | 1.57 | 0.97 | - | 2.09 | 1.73 | 2.99 | 6.06 | 2.05 | 4.96 | 0.55 | 1.97 | 6.38 | - | 0.52 | 0.32 | 1.18 | 2.36 | 1.00 | 1.00 | 1.57 | 1.30-1.89 | 0.26 |

