

Изменяемый зажим с коленчатым рычагом



Вертикальный зажим с открытым плечом и горизонтальным основанием STC-VH



№	←a→	Автоматическая подстройка				VB0003
	мм					
STC-VH20	35	20	1100	0,22	6	
STC-VH50	40	35	2500	0,43	6	

3D-CAD файлы для скачивания на сайте <http://bessey.partcommunity.com>



- В рабочем положении рычаг зажима располагается вертикально
- Автоматическая плавная настройка высоты зажима 35 мм при примерно одинаковом усилии зажима — без изменения положения прижимного винта вручную
- Регулируемое усилие зажима до 2500 Н в зависимости от положения установочного винта в шарнире
- Прочные улучшенные стальные пластины с продолжительным сроком службы
- Рисунок отверстий в основании подходит для метрической и дюймовой системы
- Высококачественная маслостойкая двухкомпонентная пластмассовая ручка

Таблица размеров

№		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
		STC-VH20	мм	92	50	20	16	—	43	35	60	123	41	100	10	42	129	—	10	6	24	48	26	13	28
	"	3,62	1,97	0,79	0,63	—	1,69	1,38	2,36	4,84	1,61	3,94	0,39	1,65	5,08	—	0,39	0,24	0,94	1,89	1,02	0,51	1,10	1,06-1,26	0,22
STC-VH50	мм	116	63	40	23	—	53	44	76	154	52	126	14	50	162	—	13,25	8,25	30	60	25,4	25,4	40	33-48	6,5
	"	4,57	2,48	1,57	0,91	—	2,09	1,73	2,99	6,06	2,05	4,96	0,55	1,97	6,38	—	0,52	0,32	1,18	2,36	1,00	1,00	1,57	1,30-1,89	0,26

