

**Armarios de fijación mural**  
**Gama de acero | Acero inoxidable**  
**Doble puerta | ADR**

**IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10**



**Material:**

Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L. Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 2 mm.  
Placa de montaje: Acero galvanizado de 2,5 mm.

**Estructura:**

Plegado y soldado.

**Puerta:**

Esquina formada en una sola pieza. Diseño envolvente con ángulo de apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable AISI 304 ocultas con pasador cautivo desmontable. Con 4 pernos soldados en el interior de la puerta para la colocación de perfiles de montaje. Para AISI 316L, la protección está asegurada por medio de una junta de silicona inyectada en continuo.

**Cierre:**

Cierre DIN de 3 mm metálico cromado con movimiento de 90° y mecanismo anti-vibración. Cierre de varillas de 3 puntos. Cierre en acero inoxidable y otras versiones están disponibles como accesorios.

**Placa de montaje:**

La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del armario. En armarios con altura o anchura de 800mm o superior, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez. La placa de montaje puede ser ajustada en profundidad utilizando el accesorio AMG.

**Acabado:**

Acero inoxidable pulido a 240 grit (media 0,5 micras).

**Protección:**

Se corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

**Certificaciones:**

CE, CSA, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus\_listed.

**Suministro:**

Armario con puerta, placa de montaje, llave metálica con accesorios de montaje y puntos para toma a tierra. Embalaje de cartón reutilizable.

**Información adicional:**

El uso de equipamiento térmico, aperturas de ventilación y tejadillo es recomendado para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios generales y el capítulo de información técnica para información adicional.




# Tabla de dimensiones | ADR

## IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil		
A	An	P	a	an	p	Nº de cierres	Ref.
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030-316
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230-316
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240-316

\*Cierre de varillas de 3 puntos.



Armario	Montaje						Protección	
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje de acero	Kit de ajuste de profundidad	Soportes de montaje mural	Zócalo	Tejadillo
	ADR1001030	1000	1000	300	AMP10100	AMG300	AWS41-304	MSVS1103
ADR1001030-316	1000	1000	300	AMP10100	AMG300	AWS41-316	MSVS1103-316	ASST103-316
ADR1001230	1000	1200	300	AMP10120	AMG300	AWS41-304	MSVS1123	ASST123
ADR1001230-316	1000	1200	300	AMP10120	AMG300	AWS41-316	MSVS1103-316	ASST123-316
ADR1201240	1200	1200	400	AMP12120	AMG400	AWS41-304	MSVS1124	ASST124
ADR1201240-316	1200	1200	400	AMP12120	AMG400	AWS41-316	MSVS1124-316	ASST124-316

Armario	Puertas								
	Alt.	Anch.	P	Cerradura	Bisagras de 180°	Tope de puerta	Interruptor de puerta	Perfiles de montaje en puerta	Perfiles horizontales de puerta
	ADR1001030	1000	1000	300	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100
ADR1001030-316	1000	1000	300	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100	DHP050
ADR1001230	1000	1200	300	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100	DHP060
ADR1001230-316	1000	1200	300	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100	DHP060
ADR1201240	1200	1200	400	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120	DHP060
ADR1201240-316	1200	1200	400	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120	DHP060