

Armarios de fijación mural
Gama de acero | Acero inoxidable
Puerta simple | AFS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Material:

Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L. Cuerpo: 1,5 mm.
Puerta: 1,5 mm / 2 mm para armarios con una altura de 1000 mm o más.
Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Estructura:

La parte superior del armario está equipada con un tejado inclinado con un ángulo de entre 8 y 20 grados de inclinación hacia el frente, sobresaliendo unos 10 mm para alejar cualquier líquido de la puerta. Plegado y soldado.

Puerta:

Esquina formada en una sola pieza. Diseño envolvente con ángulo de apertura de 130°. Las bisagras ocultas, en AISI 304 con pasador cautivo, puede montarse para permitir la apertura a izquierda o derecha (requiere mecanizado). Se asegura la protección por medio de una junta de silicona inyectada en continuo.

Cierre:

Cierre DIN de 3 mm metálico cromado con movimiento de 90°. Cierres de acero inoxidable y otras versiones disponibles bajo pedido.

Placa de montaje:

La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del armario. En armarios con altura o anchura de 800 mm o más, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez.

Entrada de cables:

Sin apertura de salida de cables como estándar.

Protección:

Se corresponde con IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Certificaciones:

CE, DNV-GL, GOST, Kema Keur, RS, cULus_listed.

Acabado:

Cuerpo y puerta: Acero inoxidable Pulido a 240 (0,5 micras). Otros grados disponibles bajo pedido.

Suministro:

Armario con puerta, placa de montaje, llave metálica, con accesorios de fijación y puntos para toma de tierra. Embalaje de cartón reutilizable.

Información adicional:

El uso de equipamiento de gestión térmica, aperturas de ventilación y tejadillo deberán ser utilizados para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios generales y el capítulo de información técnica para obtener información adicional.




Tabla de dimensiones | AFS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10


Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Grado de inclinación	Nº de cierres	Ref.
A	An	P	a	an	p			
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021-316
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031-316
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042-316
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062-316
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052-316
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042-316
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062-316
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063-316
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083-316
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062-316
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063-316
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082-316
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083-316
1000	800	300	950	750	280	15°	3	AFS10083
1000	800	300	950	750	280	15°	3	AFS10083-316
1200	600	300	1150	550	280	11°	3	AFS12063
1200	600	300	1150	750	280	11°	3	AFS12063-316
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083-316
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084-316
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084-316


Vista frontal




Vista seccional lateral



Vista interior de puerta




Vista seccional superior



SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

Placa de Montaje



Matriz de selección de accesorios | AFS

Armario				Fijación		
	Alt.	Anch.	P	Soportes de montaje mural	Montaje en poste	Zócalo
AFS03021	300	200	155	AWS41-304	-	-
AFS03021-316	300	200	155	AWS41-316	-	-
AFS04031	400	300	155	AWS41-304	EPF0300	-
AFS04031-316	400	300	155	AWS41-316	EPF0300	-
AFS04042	400	400	210	AWS41-304	EPF0400	-
AFS04042-316	400	400	210	AWS41-316	EPF0400	-
AFS04062	400	600	210	AWS41-304	EPF0600	-
AFS04062-316	400	600	210	AWS41-316	EPF0600	-
AFS05052	500	500	210	AWS41-304	EPF0500	-
AFS05052-316	500	500	210	AWS41-316	EPF0500	-
AFS06042	600	400	210	AWS41-304	EPF0400	-
AFS06042-316	600	400	210	AWS41-316	EPF0400	-
AFS06062	600	600	210	AWS41-304	EPF0600	-
AFS06062-316	600	600	210	AWS41-316	EPF0600	-
AFS06063	600	600	300	AWS41-304	EPF0600	MSVS1063
AFS06063-316	600	600	300	AWS41-316	EPF0600	MSVS1063-316
AFS06083	600	800	300	AWS41-304	EPF0800	MSVS1083
AFS06083-316	600	800	300	AWS41-316	EPF0800	MSVS1083-316
AFS08062	800	600	210	AWS41-304	EPF0600	-
AFS08062-316	800	600	210	AWS41-316	EPF0600	-
AFS08063	800	600	300	AWS41-304	EPF0600	MSVS1063
AFS08063-316	800	600	300	AWS41-316	EPF0600	MSVS1063-316
AFS08082	800	800	210	AWS41-304	EPF0800	-
AFS08082-316	800	800	210	AWS41-316	EPF0800	-
AFS08083	800	800	300	AWS41-304	EPF0800	MSVS1083
AFS08083-316	800	800	300	AWS41-316	EPF0800	MSVS1083-316
AFS10083	1000	800	300	AWS41-304	EPF0800	MSVS1083
AFS10083-316	1000	800	300	AWS41-316	EPF0800	MSVS1083-316
AFS12063	1200	600	300	AWS41-304	EPF0600	MSVS1063
AFS12063-316	1200	600	300	AWS41-316	EPF0600	MSVS1063-316
AFS12083	1200	800	300	AWS41-304	EPF0800	MSVS1083
AFS12083-316	1200	800	300	AWS41-316	EPF0800	MSVS1083-316
AFS12084	1200	800	400	AWS41-304	EPF0800	MSVS1084
AFS12084-316	1200	800	400	AWS41-316	EPF0800	MSVS1084-316
AFS14084	1400	800	400	AWS41-304	EPF0800	MSVS1084
AFS14084-316	1400	800	400	AWS41-316	EPF0800	MSVS1084-316



Puertas

Armario	Alt.	Anch.	P	Puertas			
				Bisagras de 180°	Tope de puerta	Interruptor de puerta	Cerradura
AFS03021	300	200	155	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS03021-316	300	200	155	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS04031	400	300	155	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS04031-316	400	300	155	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS04042	400	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS04042-316	400	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS04062	400	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS04062-316	400	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS05052	500	500	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS05052-316	500	500	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06042	600	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06042-316	600	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06062	600	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06062-316	600	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06063	600	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06063-316	600	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06083	600	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS06083-316	600	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08062	800	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08062-316	800	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08063	800	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08063-316	800	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08082	800	800	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08082-316	800	800	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08083	800	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS08083-316	800	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS10083	1000	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS10083-316	1000	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS12063	1200	600	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS12063-316	1200	600	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS12083	1200	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS12083-316	1200	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS12084	1200	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS12084-316	1200	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS14084	1400	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01
AFS14084-316	1400	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01

