

Autoportante
Gama de aluminio | Aluminio
Doble pared, compacto | EKOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Material:

Aluminio AlMg3. Estructura: 2 mm. Puerta: 2 mm. Panel posterior: 2 mm. Tejadillo: 2 mm. Doble pared: 2 mm.

Estructura:

Cuerpo de armario en una pieza. Perfiles integrados en profundidad con patrón de taladros, permite ajustar en profundidad la placa de montaje. El marco en versión de múltiples puertas está dividido en módulos individuales mediante divisores verticales.

Puerta:

Doble pared con ranuras de ventilación superior e inferior permitiendo el flujo de aire. Puerta montada con bisagras ocultas permitiendo apertura a derecha o a izquierda. La versión de puertas múltiples tienen cierres individuales.

Panel posterior:

Fijado desde el interior. Con posibilidad de montaje de puerta posterior.

Doble pared:

Doble pared en laterales y posterior con ranurado de ventilación superior e inferior permitiendo el flujo de aire.

Tejadillo:

Tejadillo inclinado con vierte aguas integrado y ranuras de ventilación en el perímetro.

Cierre:

Sistema de varillas de múltiples puntos de cierre. Cierre de seguridad con manecilla estándar.

Tapas inferiores:

Suministrado como accesorio,

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus fijaciones y están equipados con pernos de puesta a tierra independientes.

Acabado:

Pintado en RAL 7035 texturado, 100% poliéster.

Protección:

Corresponde con IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10, cuando la tapa inferior está montada.

Certificaciones:

CE, EAC, GOST, cULus_listed. Resistencia a sustancias activas climáticas o químicas según EN1969-3 "Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Armarios para Exterior."

Suministro:

Marco con puerta montada con manecilla, panel posterior, tejadillo y doble pared. El suministro incluye pernos para puesta a tierra. Se suministra sobre un palet idéntico ancho que el armario permitiendo el montaje sin desmontarlo. Todo el material de embalaje es reciclable. Placa de montaje y tapas de salida de cables no están incluidas en el suministro estándar.




Tabla de dimensiones | EKOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Dimensión del armario			Nº de puertas	Ref.
A	An	P		
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	1800	500	3	EKOM14185





Matriz de selección de accesorios | EKOM

										
Armario				Montaje						
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Placa de montaje de aluminio	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.	Perfil de montaje, P.	Perfil con sistema de clic, Anch.	Perfil con sistema de clic, P.
EKOM12066	1200	600	600	MP1206	MPAL1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600
EKOM12086	1200	800	600	MP1208	MPAL1208	CLPF1200	CLPF600	CLPF600	CLPK800	CLPK600
EKOM14066	1400	600	600	MP1406	MPAL1406	CLPF1400	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600
EKOM14086	1400	800	600	MP1408	MPAL1408	CLPF1400	CLPF800	CLPF600	CLPK800	CLPK600
EKOM12126	1200	1200	600	2x MP1206	2x MPAL1206	CLPF1200	2x CLPF600	2x CLPF600	2x CLPK600	2x CLPK600
EKOM14185	1400	1800	500	3x MP1406	3x MPAL1406	CLPF1400	3x CLPF600	CLPF500	3x CLPK600	CLPK500

									
Armario				Montaje				Fijación	Cable
	Alt.	Anch.	P	Perfiles de montaje (19") *	Soportes para fijación de perfiles de montaje de 19"	Barras de soporte, P.	Barras de soporte, Anch.	Zócalo (100 mm de altura)	Placas inferiores de aluminio
EKOM12066	1200	600	600	CIP24	CIB600	CB600	CB600	PFAL1066	CBPA066
EKOM12086	1200	800	600	CIP24	CIB800	CB600	CB600	PFAL1086	CBPA086
EKOM14066	1400	600	600	CIP29	CIB600	CB600	CB600	PFAL1066	CBPA066
EKOM14086	1400	800	600	CIP29	CIB800	CB600	CB600	PFAL1086	CBPA086
EKOM12126	1200	1200	600	CIP24	CIB600	CB600	CB600	PFAL1126	2x CBPA066
EKOM14185	1400	1800	500	CIP29	CIB600	CB500	CB600	PFAL1185	3x CBPA065

* Se necesita CIB, CID o CIWR.

Placa de montaje de aluminio, MPAL

Descripción: Placa de montaje de aluminio. Soporte de montaje MPA06 debe pedirse por separado. Para cargas pesadas o en entornos con vibraciones utilice perfiles de refuerzo de la placa de montaje MPR y soportes MPE o MPEF.

Material: Aluminio AlMg3 de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 Pieza.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje		Ref.
A	An	a	an	
1200	600	1094	494	MPAL1206
1200	800	1094	694	MPAL1208
1400	600	1294	494	MPAL1406
1400	800	1294	694	MPAL1408



Zócalo de aluminio, PFAL

Descripción: Permite el cableado sin restricciones. El zócalo consiste en dos perfiles laterales con paneles frontal y posterior desmontables.

Material: Perfiles de Aluminio AlMg3 de 3 mm y paneles de 2 mm.

Acabado: Pintado en poliéster RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 zócalo con accesorios de montaje.

A	An	P	Ref.
100	600	400	PFAL1064
100	600	600	PFAL1066
100	800	400	PFAL1084
100	800	600	PFAL1086
100	1200	400	PFAL1124
100	1200	600	PFAL1126
100	1800	400	PFAL1184
100	1800	500	PFAL1185

Nota; Zócalo de 1800 mm de ancho fabricado en dos piezas.



Armarios autoportantes

Gama de aluminio

Accesorios

Zócalo de montaje en suelo, PGM

- Descripción:** Zócalo de montaje en suelo de 1.000 mm de altura. Profundidad de excavación: 700-950 mm.
- Material:** Acero galvanizado de 2 mm.
- Acabado:** Pintura poliéster en polvo RAL 7035.
- Cantidad por embalaje:** 1 kit de zócalo de montaje en suelo.

Para armario			
A	An	P	Ref.
1000	600	400	PGM10064
1000	600	600	PGM10066
1000	800	400	PGM10084
1000	800	600	PGM10086
1000	1200	400	PGM10124
1000	1200	600	PGM10126
1000	1800	400	PGM10184



Paneles laterales de aluminio, SPMA

- Descripción:** Fácil montaje por un solo hombre. Sellado por una junta de estanqueidad de poliuretano de una sola pieza extruida y montado con tornillos.
- Material:** Aluminio ALMg3.
- Acabado:** Recubrimiento en polvo 100% polyester de RAL 7035 gofrado.
- Protección:** IP 66 | TYPE 4X, 12, 13.
- Cantidad por embalaje:** 2 paneles laterales de doble pared con accesorios de montaje.

Para armario		
A	P	Ref.
1600	600	SPMA1606
1800	600	SPMA1806
2000	600	SPMA2006



Tapa inferior de aluminio, CBPA

- Descripción:** Una tapa inferior. Para conseguir un perfecto sellado alrededor de los cables utilice el kit de junta BG01.
- Material:** Aluminio ALMg3 de 2mm.
- Acabado:** Pintado en polvo de poliéster RAL7035
- Cantidad por embalaje:** 1 kit de tapa inferior

Para armario		
An	P	Ref.
600	400	CBPA064
600	500	CBPA065
600	600	CBPA066
800	400	CBPA084
800	600	CBPA086

Nota: Para armarios de 1200 mm y 1800 mm de ancho utilice tapas inferiores de 2x600 mm o 3x600 mm de ancho.

