

Armarios de fijación mural
Gama de acero | Acero dulce
Panel | MAP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



Material:

Cuerpo: Acero dulce de 1,5 mm. Tapa para cables: Acero dulce de 1,4 mm. Puerta: Acero dulce de 1,5 mm para MAP0306030R5 / 2 mm para MAP0308030R5 y superiores. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Estructura:

Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8,5 mm para fijación mural, embutidos 2 mm x 20,4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y el posterior del armario.

Panel frontal:

Panel envolvente con apertura de 130°. Bisagras ocultas desmontables con pasador cautivo. Las bisagras se pueden montar para permitir la apertura hacia arriba o abajo. Un retenedor mecánico mantiene el panel abierto. Perfil desmontable en el lado de la bisagra. La estanqueidad está asegurada por medio de una junta de poliuretano inyectada en continuo.

Cierre:

Cierre personalizado con doble ajuste para facilitar la apertura del panel. Accionamiento DIN de 3 mm con movimiento de 90°. Otros accionamientos están disponibles como accesorio.

Placa de montaje:

La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos de M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los lados están reforzados con bordes plegados.

Apertura salida de cables:

En la parte superior e inferior. Situada en la posición más posterior del armario para facilitar el cableado hasta la placa de montaje. No se incluyen tapas de cables (AF) ni juntas (AG). Las tapas de cable son suministradas con los armarios MAS o MAD.

Protección:

Montado como armario independiente, cumple con IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10, siempre que instalemos la tapas(s) y juntas(s) que se suministran como accesorio. Combinados con MAS o MAD cumplen con IP 55 | TYPE 12.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Suministro:

Armario con panel frontal y un perfil de refuerzo, llave de plástico DIN 3 mm y accesorios de montaje. Facilidades para toma de tierra.



Tabla de dimensiones | MAP


IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Con placa de montaje



Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Tapa para salida de cables			Nº de cierres	Ref.
A	An	P	a	an	p	Tamaño	Tipo	Aperturas		
300	600	300	270	550	282	510x96	4	1+1	2	MAP0306030R5
300	800	300	270	750	282	310x96	2	2+2	2	MAP0308030R5
300	1000	300	270	950	282	410x96	3	2+2	2	MAP0310030R5
300	1200	300	270	1150	282	510x96	4	2+2	2	MAP0312030R5

Sin placa de montaje


Dimensión del armario			Tapa para salida de cables			Nº de cierres	Ref.
A	An	P	Tamaño	Tipo	Aperturas		
300	600	300	510x96	4	1+1	2	MAP0306030PER5
300	800	300	310x96	2	2+2	2	MAP0308030PER5
300	1000	300	410x96	3	2+2	2	MAP0310030PER5
300	1200	300	510x96	4	2+2	2	MAP0312030PER5



Vista seccional lateral



Inside panel door view



Matriz de selección de accesorios I MAP



Armario				Montaje		Puertas		Protección
	A	An	P	Placa de montaje de acero	Cerradura	Interruptor de puerta	Tejadillo	
MAP0306030R5	300	600	300	AMP03060	PLC01	ADSW01	ARF06030R5	
MAP0308030R5	300	800	300	AMP03080	PLC01	ADSW01	ARF08030R5	
MAP0310030R5	300	1000	300	AMP03100	PLC01	ADSW01	ARF10030R5	
MAP0312030R5	300	1200	300	AMP03120	PLC01	ADSW01	ARF12030R5	



Armario				Fijación					
	A	An	P	Soportes de montaje mural	Montaje en poste	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Zócalos laterales (100 mm de altura)	Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)	Zócalos laterales (200 mm de altura)
MAP0306030R5	300	600	300	AW41	EPF0600	P1060	PA1030	P2060	PA2030
MAP0308030R5	300	800	300	AW41	EPF0800	P1080	PA1030	P2080	PA2030
MAP0310030R5	300	1000	300	AW41	-	P1100	PA1030	P2100	PA2030
MAP0312030R5	300	1200	300	AW41	-	P1120	PA1030	P2120	PA2030



Armario				Placas pasacables					
	A	An	P	Placa pasacables estándar	Placa pasacables ventilada	Placa pasacables ventilada con red	Placa pasacables ventilada con filtro	Placa pasacables ventilada	Placa pasacables preperforada
MAP0306030R5	300	600	300	AF04	AFR04	AFG04	AFV04	AFA04	AFK41R5/AFK42R5
MAP0308030R5	300	800	300	AF02	AFR02	AFG02	AFV02	AFA02	AFK21R5/AFK22R5
MAP0310030R5	300	1000	300	AF03	AFR03	AFG03	AFV03	AFA03	AFK31R5/AFK32R5
MAP0312030R5	300	1200	300	AF04	AFR04	AFG04	AFV04	AFA04	AFK41R5/AFK42R5