


**Autoportante**  
**Gama de acero | Acero**  
**Sistema de enclavamiento de puertas | MCF**

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



**Material:**

Marco: Chapa de acero de 1,5 mm. Puertas: Chapa de acero pintada de 2 mm. Paneles laterales, posterior y superior: Chapa de acero de 1,5 mm. Placa de montaje: Chapa de acero de 3 mm. Tapas inferiores: Acero galvanizado de 1 mm.

**Estructura:**

Perfiles abiertos soldados con patrón de taladro de 25 mm según DIN 43660. Incluye patrón de taladros exterior.

**Puerta:**

Puerta montada con 4 bisagras. Incluye marco de refuerzo interior con patrón de taladros de 25 mm. La puerta no puede ser invertida. Puerta de enclavamiento: Montada con bisagras, bloqueada desde el interior. Incluye troquelado universal.

**Panel posterior:**

Fijada por tornillos torx M6. Facilidades para el montaje de la puerta en el posterior.

**Paneles laterales:**

Suministrado como accesorio.

**Techo:**

Desmontable.

**Cierre:**

Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre estándar DIN de 3 mm. Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento, Euro-barrilete, manecilla o sistema digital de bloqueo.

**Tapas inferiores:**

Consta de 3 piezas.

**Placa de montaje:**

Doble plegado. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se entrega fijada al exterior del embalaje del armario.

**Puesta a tierra:**

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus conexiones y se equipan con un perno de tierra independiente.

**Acabado:**

Pintado en RAL 7035 texturado.

**Protección:**

Cumple con IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

**Certificaciones:**

CE, EAC, GOST, Kema Keur.

**Instrucciones de montaje:**

Armario para montaje en una combinación de armarios. Los laterales de un grupo de armarios combinados deben cerrarse con un juego de paneles laterales SPM. Para un sistema completo añadir el accesorio FMD. Para armarios esclavos FMA, FMB, FMS.

**Suministro:**

Estructura con puertas montadas, panel trasero, panel de techo, placas inferiores, placa de montaje y marco de puerta. También se incluyen pernos de toma a tierra en el envío. Se entrega en un palé con la misma anchura que el armario para permitir su adaptación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.



# Tabla de dimensiones | MCF

## IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Dimensión del armario			Dimensión puerta	Ref.
A	An	P	an	
1800	800	400	600	MCF18084R5
1800	800	500	600	MCF18085R5
1800	1000	500	800	MCF18105R5
2000	800	500	600	MCF20085R5
2000	800	600	600	MCF20086R5
2000	1000	500	800	MCF20105R5

