

**Autoportante**  
**Gama de acero | Acero**  
**Rack ICT | MCI**

**IP 56 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10**



**Material:**

Estructura: Chapa de acero de 1,5 mm. Perfiles 19" y puerta: Chapa de acero de 2 mm. Panel superior: Chapa de acero de 1,5 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1 mm.

**Estructura:**

Perfiles abiertos soldados, con patrón de taladros a 25 mm conforme a DIN 43660. Dispone de patrón de taladros externo.

**Puerta posterior:**

Puerta montada con bisagras que permiten la apertura hacia la izquierda o la derecha. Incluye el marco de la puerta con patrón de taladros a 25 mm.

**Paneles laterales:**

Suministrado como accesorio.

**Techo:**

Desmontable.

**Cierre:**

Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. Cierre DIN de 3 mm estándar. Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento, Euro-barrilete o manecilla.

**Tapas inferiores:**

Compuesto de tres o cuatros piezas (P>600).

**Perfiles de 19":**

Con taladros universales de 19" en la parte frontal y lateral. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm. Perfiles de 19": Acero cincado

**Puesta a tierra:**

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

**Acabado:**

Estructura y techo: Pintado en RAL 7035 texturado. Perfiles 19": Acero cincado.

**Protección:**

Corresponde con IP 56 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 cuando la puerta frontal y los paneles laterales están montados. IK 10.

**Certificaciones:**

CE, CSA, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus\_listed.

**Instrucciones de montaje:**

Use paneles para cerrar los laterales. El marco frontal puede cubrirse con el FFC o puede montarse puerta transparente o plena.

**Suministro:**


Estructura con puerta posterior montada, panel superior, tapas inferiores. Perfi les 19" en el frontal montados con el soporte CIB. El suministro incluye pernos de puesta a tierra. Se suministra sobre un palet con el mismo ancho del armario para permitir el montaje sin desmontarlo. Todos los materiales del embalaje son reciclables.



## Tabla de dimensiones | MCI


### IP 56 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Dimensión del armario			Altura U	Ref.
A	An	P		
1100	600	600	22	MCI11066R5
1400	800	600	29	MCI14086R5
1600	600	600	33	MCI16066R5
1800	600	600	38	MCI18066R5
1800	600	800	38	MCI18068R5
1800	800	600	38	MCI18086R5
2000	600	600	42	MCI20066R5
2000	600	800	42	MCI20068R5
2000	800	600	42	MCI20086R5
2000	800	800	42	MCI20088R5
2200	600	600	47	MCI22066R5
2200	600	800	47	MCI22068R5
2200	800	600	47	MCI22086R5
2200	800	800	47	MCI22088R5




SECCIÓN A-A

Vista seccional superior



Vista seccional superior (sin tapas inferiores)



SECCIÓN B-B

