

Cajas de bornas

Gama de acero

Caja de bornas de acero inoxidable | SSTB

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08

**Material:**

Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L (bajo pedido). Base: 1 mm. Tapa: 1,5 mm.

Estructura:

Plegada y soldada. Cuatro pernos M6x13 soldados en la base para la fijación de los soportes para carriles DIN/Placa de montaje.

Junta:

Para AISI 316L, la protección está asegurada por medio de una junta de silicona inyectado.

Puesta a tierra:

Pernos de toma a tierra M8x18 mm en la estructura y en la tapa, tuercas M8, arandelas y etiquetas de puesta a tierra.

Protección:

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 240s (0,5 micras).

Certificaciones:

CE, GOST, Kema Keur - DEKRA, cULus_UL Listed.

Suministro:

Base de la caja, tapa, tornillos para la tapa, accesorios de montaje, embellecedores y facilidades para la conexión a tierra.



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08

Dimensión de la caja			
A	An	P	Ref.
150	150	80	SSTB151508
150	150	80	SSTB151508-316
150	150	120	SSTB151512
150	150	120	SSTB151512-316
150	300	80	SSTB153008
150	300	80	SSTB153008-316
150	300	120	SSTB153012
150	300	120	SSTB153012-316
200	200	80	SSTB202008
200	200	80	SSTB202008-316
200	200	120	SSTB202012
200	200	120	SSTB202012-316
200	300	80	SSTB203008
200	300	80	SSTB203008-316
200	300	120	SSTB203012
200	300	120	SSTB203012-316
200	400	80	SSTB204008
200	400	80	SSTB204008-316
200	400	120	SSTB204012
200	400	120	SSTB204012-316
200	500	120	SSTB205012

Dimensión de la caja			
A	An	P	Ref.
200	500	120	SSTB205012-316
200	600	120	SSTB206012
200	600	120	SSTB206012-316
200	800	120	SSTB208012
200	800	120	SSTB208012-316
300	300	80	SSTB303008
300	300	80	SSTB303008-316
300	300	120	SSTB303012
300	300	120	SSTB303012-316
300	400	120	SSTB304012
300	400	120	SSTB304012-316
300	500	120	SSTB305012
300	500	120	SSTB305012-316
300	600	120	SSTB306012
300	600	120	SSTB306012-316
400	400	120	SSTB404012
400	400	120	SSTB404012-316
400	600	120	SSTB406012
400	600	120	SSTB406012-316
400	800	120	SSTB408012
400	800	120	SSTB408012-316



Plano de dimensiones | SSTB

