

# T-Series outdoor air conditioner

Aire acondicionado de la serie T para exterior

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Descripción:** El equipo de aire acondicionado de la serie T para exteriores tiene un diseño compacto comprobado para entornos difíciles. Todos los modelos estándar están equipados con control de presión estática para el funcionamiento en condiciones ambientales bajas, calentador para el compresor, serpentín del condensador revestido, interruptor de averías, termostato y calentador. El equipo está diseñado con un tamaño compacto y cuenta con soportes de fácil montaje para una instalación sencilla. Se suministra con un filtro de malla de aluminio lavable y reutilizable. Las versiones que no son de acero inoxidable están equipadas con un calefactor de serie. Todos los equipos están equipados con un termostato mecánico seguro para el montaje en el lateral de un armario. El ajuste de fábrica del termostato para el refrigerador es de 27 °C. El ajuste de fábrica del calefactor es de 13 °C.

**Tipo de conexión:** Cable de 1,8 metros con enchufe NEMA 5-15.

**Material:** Acero galvanizado con pintura electrostática o acero inoxidable.

**Temperatura máxima interior:** +20 °C ... +55 °C.

**Temperatura máxima exterior:** -40 °C ... +55 °C.

**Protección:** IP56 | TYPE 4X.

**Acabado:** Pintura electrostática semitexturizada estándar en gris claro RAL 7035. La versión de acero inoxidable no está pintada.