

Armarios de fijación mural

Gama de poliéster

Compacto, Puerta plena / transparente | UCP/UCPT

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10 /07



Material:

Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Área de visión del UCPT : policarbonato.

Estructura:

Monobloque moldeado de 3 mm de espesor. Cuatro taladros para fijación mural. Sin entrada de cables.

Puerta:

Puerta con o sin ventana y apertura de 180°. Para UCP/UCPT750 y tamaños superiores se suministra un soporte de puerta para facilitar el cierre. La estanqueidad está asegurada por una junta de poliuretano inyectado.

Cierre:

Cierre DIN de 3 mm con giro de 90°. UCP/UCPT540 y superiores con un cierre de varilla de 3 puntos. Otros cierres están disponibles como accesorios.

Resistencia a la temperatura:

-50 °C a 70 °C en uso permanente (temperaturas máximas de pico hasta 150 °C).

Características:

Autoextinguible y libre de halógenos. Doble aislamiento de acuerdo a EN61439-1. Tensión de aislamiento $U_i=1000$ V.

Protección:

Se corresponde con IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 y IP 65 para UCPT430. Resistencia al impacto IK 10 (IK 07 para armarios con puerta transparente).

Certificaciones:

CE, GOST. Certificaciones CSA y cULus_listed solo en armarios de puerta plena. Para más certificaciones por favor contacte con nuestro departamento de Ventas.

Acabado:

Materia prima precoloreada gris claro RAL 7035.

Suministro:

Armario con puerta, tornillos de fijación para placa de montaje y mini tejadillo autoadhesivo de protección contra la lluvia.



Tabla de dimensiones | UCP/UCPT

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10 /07


Puerta plena

Dimensión del armario			N° de puntos de cierre	Ref.
A	An	P		
315	215	170	1	UCP320
415	315	170	1	UCP430
515	415	230	3	UCP540
615	415	230	3	UCP640
735	535	270	3	UCP750
835	635	300	3	UCP860
1035	835	300	3	UCP1080




Puerta transparente

Dimensión del armario			N° de puntos de cierre	Ref.
A	An	P		
415	315	170	1	UCPT430
515	415	230	3	UCPT540
615	415	230	3	UCPT640
735	535	270	3	UCPT750
835	635	300	3	UCPT860
1035	835	300	3	UCPT1080


Vista frontal



Vista interior del armario



Matriz de selección de accesorios | UCP/UCPT

							
Armario				Montaje			
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje de acero	Placa de montaje aislada	Placa de montaje Telequick	Kit de ajuste de profundidad
UCP320	315	215	170	UMPZ320	UMPP320	UMPT320	UCD01
UCP430	415	315	170	UMPZ430	UMPP430	UMPT430	UCD01
UCP540	515	415	230	UMPZ540	UMPP540	UMPT540	UCD01
UCP640	615	415	230	UMPZ640	UMPP640	UMPT640	UCD01
UCP750	735	535	270	UMPZ750	UMPP750	UMPT750	UCD01
UCP860	835	635	300	UMPZ860	UMPP860	UMPT860	UCD01
UCP1080	1035	835	300	UMPZ1080	UMPP1080	UMPT1080	UCD01
UCPT430	415	315	170	UMPZ430	UMPP430	UMPT430	UCD01
UCPT540	515	415	230	UMPZ540	UMPP540	UMPT540	UCD01
UCPT640	615	415	230	UMPZ640	UMPP640	UMPT640	UCD01
UCPT750	735	535	270	UMPZ750	UMPP750	UMPT750	UCD01
UCPT860	835	635	300	UMPZ860	UMPP860	UMPT860	UCD01
UCPT1080	1035	835	300	UMPZ1080	UMPP1080	UMPT1080	UCD01

							
Armario				Fijación			Ventilación
	Alt.	Anch.	P	Soportes de acero inoxidable	Soportes de poliamida	Montaje en poste	Rejillas de ventilación
UCP320	315	215	170	UWMB11	UWMB12	EPF0300	UPVD01
UCP430	415	315	170	UWMB11	UWMB12	EPF0300	UPVD01
UCP540	515	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCP640	615	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCP750	735	535	270	UWMB11	UWMB12	EPF0500	UPVD01
UCP860	835	635	300	UWMB11	UWMB12	EPF0600	UPVD01
UCP1080	1035	835	300	UWMB11	UWMB12	EPF0800	UPVD01
UCPT430	415	315	170	UWMB11	UWMB12	EPF0300	UPVD01
UCPT540	515	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCPT640	615	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCPT750	735	535	270	UWMB11	UWMB12	EPF0500	UPVD01
UCPT860	835	635	300	UWMB11	UWMB12	EPF0600	UPVD01
UCPT1080	1035	835	300	UWMB11	UWMB12	EPF0800	UPVD01

02

Armarios de fijación mural



Armario	Montaje						
	Alt.	Anch.	P	Marco de montaje	Cubierta perforada	Placa de cubierta opaca	Bisagras
UCP320	315	215	170	UMF3202	UFPC3201	UFPC3200	UHS01
UCP430	415	315	170	UMF4302	UFPC4301	UFPC4300	UHS01
UCP540	515	415	230	UMF5403	UFPC5401	UFPC5400	UHS01
UCP640	615	415	230	UMF6403	UFPC6401	UFPC6400	UHS01
UCP750	735	535	270	UMF7503	UFPC7501	UFPC7500	UHS01
UCP860	835	635	300	UMF8604	UFPC8601	UFPC8600	UHS01
UCP1080	1035	835	300	UMF10805	UFPC1081	UFPC6400	UHS01
UCPT430	415	315	170	UMF4302	UFPC4301	UFPC4300	UHS01
UCPT540	515	415	230	UMF5403	UFPC5401	UFPC5400	UHS01
UCPT640	615	415	230	UMF6403	UFPC6401	UFPC6400	UHS01
UCPT750	735	535	270	UMF7503	UFPC7501	UFPC7500	UHS01
UCPT860	835	635	300	UMF8604	UFPC8601	UFPC8600	UHS01
UCPT1080	1035	835	300	UMF10805	UFPC1081	UFPC1080	UHS01

