


# INDUKČNÍ SPÍNAČ



2018.00.60.08.030



## Technické údaje:

Jmenovité provozní napětí  $U_e$ : 24 V DC  
Provozní napětí  $U_s$ : 10 - 30 V DC  
Proud naprázdno  $I_0$  tlumený/netlumený:  $\leq 8$  mA/ $\leq 1$  mA  
Reprodukovatelná přesnost R:  $\leq 5\%$   
Okolní teplota  $T_a$ : -40 až +85°C  
Spínací kmitocet f: 3000 Hz  
Ochranná třída dle IEC 529: IP 67  
Materiál skříně: ocel, nerez  
Způsob připojení: Zástrčka  
Osvědčení: UL

2018.00.60.08.030

Indukční spínač