


CZUJNIK ZBLIŻENIOWY



2018.00.60.08.030



Dane techniczne:

Znamionowe napięcie robocze U_e : 24 V DC
Napięcie robocze U_s : 10 - 30 V DC
Prąd jałowy I_0 (tłumiony/nietłumiony): $\leq 8 \text{ mA} / \leq 1 \text{ mA}$
Dokładność powtarzalności R: $\leq 5\%$
Temperatura otoczenia T_a : -40 do +85°C
Częstotliwość łączeniowa f: 3000 Hz
Stopień ochrony wg IEC 529: IP 67
Materiał obudowy: Stal nierdzewna
Typ przyłącza: Złącze wtykowe
Dopuszczenie: UL

2018.00.60.08.030

Czujnik zbliżeniowy