


YAKLAŞIM SENSÖRÜ



2018.00.60.08.030



Teknik data:

Nominal Çalışma Voltajı Ue: 24 V DC
Çalışma Voltajı Us: 10 - 30 V DC
Boşta akım I₀ sönümlü / sönümsüz: ≤ 8 mA/≤ 1 mA
Tekrar doğruluğu R: ≤ 5%
Çalışma Sıcaklığı Ta: -40 ila +85°C
Değişim frekansı f: 3000 Hz IEC 60529 a göre koruma derecesi: IP 67
Gövde Malzemesi: Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Soketli
Lisans: UL

2018.00.60.08.030

Yaklaşım sensörü