


# SLOUPKOVÝ STOJÁNEK


201.23.





## Druh vedení

sinterované vedení

kuličkové vedení





mezideska



objednací č. část 2.  
podle volby s upínacím  
závitem nebo bez závitů  
v horním dílu

.034

.054



.035

.055

## 201.23. Sloupkový stojánek

Objednací č. část 1*	Pracovní plocha															
	a <sub>1</sub> x b <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	b <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>4</sub>	C <sub>5</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	e	e <sub>1</sub>	f	l	r	M
201.23.100.080.□□□.□□	100 x 80	140	120	50	30	50	22	15	25	24	100	175	98	160 - 500	30	20x1.5
201.23.125.100.□□□.□□	125 x 100	165	140	50	40	60	22	15	25	24	125	206	118	160 - 500	30	24x1.5
201.23.160.100.□□□.□□	160 x 100	200	140	50	40	60	22	15	25	24	160	229	118	160 - 500	30	24x1.5
201.23.160.125.□□□.□□	160 x 125	200	165	56	40	60	27	15	32	30	160	259	148	180 - 500	37	24x1.5
201.23.200.125.□□□.□□	200 x 125	240	165	56	40	60	27	15	32	30	200	286	148	180 - 500	37	24x1.5
201.23.250.160.□□□.□□	250 x 160	290	200	56	50	70	27	15	32	30	250	346	184	200 - 500	37	30x2

\*Objednací číslo, část 2 = doplnit druh vedení a typ/délku vodicího sloupku

☞ Příklad objednávky viz začátek kapitoly A Lité sloupkové stojánky