



COLONNE DE GUIDAGE DÉMONTABLE À FIXATION MÉDIANE

2020.63.

Exemple de montage



Matière :

Acier, trempé superficiellement

Dureté superficielle : 62 + 2 HRC, Profondeur de trempe 1 ± 0,2 mm

Exécution :

finement rectifié

Remarque :

À emmancher dans un alésage N5.

☞ Équation de flexion voir au début du chapitre D.

☞ Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.

2020.63. Colonne de guidage démontable à fixation médiane

N° de commande	d ₁	d ₂	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆
2020.63.012.042.074	12	13	15,9	116	42	74	12,5	5	3
2020.63.016.064.094	16	18	21,9	158	64	94	16	8	5